



Beschrijving:

Aluminium-ECO-Box 68L, die ideale Boxen für sichere Lagerung und Transport inkl. zwei Zylinderschlösser.

- bestand tegen corrosie, weersinvloeden en temperatuurschommelingen
- ondanks hun lichte gewicht zijn ze uiterst vormstabil dankzij verstevigende gleuven die rondom lopen (wand- en hoekversteviging)
- stabiele hendel-spansluitingen met boorgaten voor hangslot, loodsluiting en ter montage van cilindersloten
- met kunststof beklede veiligheidsklaphandgrepen voor gemakkelijk transport
- de rubberen afdichting rondom beschermt de inhoud tegen externe invloeden zoals bijvoorbeeld stof en spatwater
- Borgriemen aan het klapdeksel voorkomen het breken van de scharnieren
- uit 0,8 mm dik aluminium/massief bodemprofiel
- afzonderlijk toebehoren: Wieltjesset
- met 2 handgrepen/draagkracht 40 kg
- verdere groottes en varianten zijn op aanvraag verkrijgbaar (vanaf 50 stuks is op maat laten maken mogelijk)
- d=diepte=385 mm b=breedte=575 mm h=hoogte=375 mm
- Binnenafmetingen: 350x550x355 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	451250
GTIN	4007228451252
Douanetarief	76129080
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	zilver
Volume in L	68
Gewicht (kg)	3,74
D x B x H (mm)	385 x 575 x 375

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	3,74
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	20
Aantal lagen	5
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,025

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	94,8