



## iPulse H-1635 Safe Plus

Best.-Nr. 018614

### Ausstattung



- **Automatische Impuls-Filterabreinigung** - reinigt die Filter während des Saugbetriebs - ohne Luftstromunterbrechung für permanentes Arbeiten!
- Bedarfsgesteuert durch Druckdifferenzmessung!
- Abreinigung der Filterkassetten mit Kräften, die einer 300-facher Erdbeschleunigung (300 g) entsprechen - perfekt geeignet für Fein- und Problemstäube (z.B. Gips)
- **Neue Hochleistungsturbine** mit besserer Saugleistung
- **SmartFix** - die Systainerbefestigung. Innovative Relings bieten zusätzliche Möglichkeiten, z.B. die Fixierung des Saugschlauchs mittels Klettbänder.
- **Fahrbügel** zum bequemen Fahren des Saugers
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- 2-stufige Drehzahlregulierung
- Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal / Vorwahlschalter SchlauchØ
- Filter-Kontrollleuchte
- Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik
- Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung
- Antistatisch vorbereitet
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken
- Zubehör optimal untergebracht: 4 Parkpositionen am Gerät und 2 Aufnahmen am Oberteil
- Robuster, doppelwandiger baustellentauglicher Behälter
- Große, verstärkte Laufräder und Lenkrollen, bündige, stabile Verschlüsse
- **Neuer Drehschieber:** Einfaches Handling – erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beutel.
- **Neuer Behälterverschluss** für einen staubfreien Transport

### Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme max.</b>	1600 Watt
<b>Volumenstrom max.</b>	75 l/s*
<b>Unterdruck max.</b>	280 mbar*
<b>Geräusch (Schalldruck):</b>	69 dB(A)
<b>Behältervolumen max.</b>	35 l Brutto; 25 l Staub; 22 l Wasser;
<b>Abmessungen (L x B x H) Incl. Fahrbügel</b>	66 cm x 40 cm x 92 cm
<b>Gewicht</b>	16,8 kg
<b>Netzleitungslänge</b>	8 m (Gummi, H07RN-F), rot
<b>*Aktionsradius</b> Am Motorkopf gemessen	13,0 m

### Lieferumfang

EWA-Zubehör-Set bestehend aus:  
(nur Einzelteile bestellbar)

- 1 x Saugschlauch **Antistatik** (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x Anschlussmuffe (abgestuft)

- 2 x Faltenfilterkassetten FKP 4300 HEPA (H14, 99,995%)
- 2 x Klettbänder
- 3 x Spezial PE-Entleerbeutel



**IFA-zertifizierter Sicherheits-Sauger für hoch gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H, Staubrückhaltevermögen 99,995%  
Staubfreies und damit gesünderes Arbeiten!  
Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz!**