

Rollcart établi

plateau de table en multiplex, force 400 kg, finition de la structure 4 pieds, soubassement 6 tiroirs, 1 armoire, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 158098



Rollcart Établi

Exécution petite taille

établi

- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 21 mm
- force 400 kg
- finition de la structure 4 pieds
- soubassement 6 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 1 armoire
- à droite 6 tiroirs
- armoire avec 2 tablettes réglables
- force par tiroir 25 kg
- tiroirs sur glissière
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- avec barre de poussée

Détails techniques

type de meuble	table	glissière tiroir	sur glissière
type de table	établi	verrouillable	oui
Exécution du bâti	4 pieds	matériau de plaque	multiplex
forme de châssis	piètement 4 pieds	matériau de châssis	acier
largeur	600 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	1000 mm	couleur du châssis	bleu gentiane // RAL5010
épaisseur de panneau	21 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
charge	400 kg	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	système de fermeture	serrure à cylindre
équipement établi	6 tiroirs, 1 armoire	tablettes	2 pièce
soubassements à gauche	1 armoire	nombre de portes	1 pièce
soubassements à droite	tiroirs	roulant	non
nombre de tiroirs	6 pièce	Poids	69 kg
capacité de charge de tiroir	25 kg		

Accessoires

158091



kit de séparateurs pour tiroirs pour chariots d'atelier, kit comprenant : 1 séparateur longitudinal et 4 transversaux, hauteur x longueur 60 x 700 mm