

PRODUKTDATENBLATT

RS22

PROLINE ●●●○

●●●●○ Lebensdauer

Form 27



- Besonders sicher durch zusätzliches Gewebe
- Hohe Zerspanungsleistung
- Gute Lebensdauer

Schruppscheibe mit zusätzlichem Flanschgewebe für Hochfrequenzoder Druckluftschleifer mit hoher Zerspanung, guter Standzeit.

 Speziell für Hochfrequenzmaschinen



Typenbezeichnung	RS22
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	208617
GTIN	4011890070321
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,766 kg
Produktabmessung	230 x 8,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	8,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A30P8-BF153
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890070338
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	7,660 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE