

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 1521 Chariot à 2 ridelles



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec ridelles en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm, hauteur 500 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur de zone de chargement (mm)	270
Longueur totale (mm)	1180
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Drahtgitter
Poids (kg)	33
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976015217