

etolit 7800

Flüssiger Geschirreiniger, sehr hochalkalisch, chlorfrei, besonders stärke-lösend, für mittlere Wasserhärten geeignet



Produktbeschreibung

- > Reinigt besonders kraftvoll und intensiv alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff
- > Sollte im Härtebereich 1 – 2 eingesetzt werden
- > Besitzt ein hohes Reinigungsvermögen, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- > Besitzt besonders stärke-lösende Eigenschaften
- > Ist frei von Chlor und NTA und reduziert dadurch die Umweltbelastung
- > Nicht für Aluminium geeignet
- > Liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit etolit Klarspülern

Dosierung

Dosierung: 2 – 4 g / l

Dosiergeräte: für alle automatischen Reinigerdosiergeräte geeignet

Die Dosierung erhöht sich in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten (hoher Schmutzeintrag / lange Standzeiten).

Technische Daten

Inhaltsstoffe	15 - 30% Phosphate						
Farbe	farblose Flüssigkeit						
Dichte	1,4 g/ml						
Lagerfähigkeit	4 Jahre						
Lagerbedingung	frostfrei lagern						
Chlor	nein	Phosphat	ja	NTA	nein	Alu	nein
pH-Wert	14	Wasserhärte	mittel				


Verkaufseinheiten



Kanister 25 kg
Art.-Nr.: 2000563
Kanister 12 kg
Art.-Nr.: 2000731



Fass 250 kg
Art.-Nr.: 2000530



Container 600 kg
Art.-Nr.: 2000537

⚠ Gefahrenhinweise / Umweltaspekte



Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern. Diese finden Sie auf www.etol.de

