

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

ALLZWECKREINIGER

BLUE STAR



Art.-Nr. 90.121.792 10-l-Kanister
Art.-Nr. 90.121.793 6 x 1-l-Flasche

- schnell wirkend durch spezielle Wirkstoffkombination
- ideal für das Nass- und Feuchtwischverfahren für beschichtete und unbeschichtete Belagsarten
- verträglich mit marktüblichen Flächendesinfektionsmitteln - Gutachten anfordern
- entfernt sicher Gummi-, Tinte- und Kugelschreiber-Verschmutzungen bei purer Anwendung
- erhält die Saugfähigkeit der textilen Fasern von Moppbezügen und Wischtüchern
- sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- kein Schichtaufbau
- angenehmer Frischduft
- geeignet für alle Verfahrensarten und wasserfesten Oberflächen und Bodenbeläge
- automatengeeignet

ANWENDUNGSBEREICH:

Blue Star ultranetzender Reiniger. Hochaktiver Unterhaltsreiniger für stark wasserabweisende elastische Bodenbeläge. Reinigt rückstandsfrei und streifenfrei. Optimierte Unterhaltsreinigung im 1- und 2-stufigen Wischverfahren. Speziell entwickelt zur Reinigung werkseitig PU-vergüteter Bodenbeläge. Hartnäckige Verstrichungen mit purer Produktanwendung, ggf. mit mechanischer Unterstützung beseitigen. Löst in der täglichen Unterhaltsreinigung anfallende Kalkrückstände wie auch ölige und fettige Ansammlungen auf allen Gegenständen im gesamten Sanitärbereich. Blue Star entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Manuell: 20-40 ml auf 8 l Wasser (0,25-0,5 %). Bei starken Verschmutzungen ggf. höher dosieren. Boden im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren bearbeiten. Sprühmethode 40 ml auf 500 ml Wasser (8 %). Im Sanitärbereich pur anwenden.

Automateneinsatz: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % (10 ml auf 1 l Wasser) verdünnt einsetzen. Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: klare, blaue Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1000 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 9

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: nichtionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, CITRONELLOL
Giscode: GU 50
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNEICHUNG:

Gefahrenhinweise: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com