

panneau de signalisation SafetyMarking®

vitesse maximale admissible 20 km/h,
selon StVO, en aluminium, 2 mm
d'épaisseur, surface
rétro réfléchissant, diamètre 420 mm

Numéro d'article: 225686



Panneau de signalisation SafetyMarking®

Vitesse maximale admissible 20 km/h conformément au StVO




panneau de signalisation

- vitesse maximale admissible 20 km/h
- selon StVO
- en aluminium, 2 mm d'épaisseur
- surface réfléchissant
- pour une utilisation en extérieur
- résistance à la température de -40 °C à +120 °C
- diamètre 420 mm





Détails techniques

sécurisation de la circulation	identification de sécurité	matériau	aluminium
identification de sécurité	panneau de signalisation	épaisseur	2 mm
représentation	texte	type de surface	rétro réfléchissant
symbole / texte	vitesse maximale admissible 20 km/h	résistance à la température	-40 °C à +120 °C
norme	selon StVO	diamètre	420 mm
lieu d'utilisation	extérieur	Poids	0,825 kg

Accessoires

222638		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 2500 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion
222639		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3000 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion
222640		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3500 mm, en tube d'acier carré (40 x 40 mm), avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique