

# Produktblatt

**Produkt**  
Vollmaske

**Modellbezeichnung**  
SR 200, PC-Visier  
SR 200, Glasvisier

**Best. Nr.**  
H01-1212  
H01-1312

## Produktbeschreibung

Die Vollmaske SR 200 ist aus Silikon hergestellt und passt in der Größe zu den meisten Gesichtsformen. Die Maske ist mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen versehen, so dass ein äußerst geringer Atemwiderstand gewährleistet ist. Die Ventilkappen der Ausatemventile mit Abschirmung schützen das Ventil und die Membrane gegen Staub und Farbpartikel. Die Konstruktion und Platzierung der Ausatemventile verbessern die Möglichkeiten zu Kommunikation. Material und Farbstoff des Maskenkörpers, FDA bzw. BGA, sind für den Lebensmittelbereich zugelassen, was die Gefahr von Kontaktallergie minimiert. Die einfach verstellbaren Haltebänder sind am Visierahmen und an den Ausatemventilen befestigt, was in Verbindung mit einem großen Kopfnetz für eine bequeme und sichere Passform sorgt. Das sphärisch geformte Visier aus kratzfestem Polycarbonat bietet ein großes Sichtfeld. Die Maske wird entweder als Filterschutz in Verbindung mit einem Filter aus Sundströms Filtersortiment oder als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit Druckluftzusatz SR 307 eingesetzt. SR 200 mit Schlauch SR 550 (PU) oder SR 551 (Gummi) ergänzt kann auch als Kopfteil mit Sundströms Gebläse SR 500 oder SR 700 verwendet werden. Halter für Vorfilter sind in der Lieferung enthalten.

Die Vollmaske SR 200 ist zusammen mit dem Gebläse SR 500 EX für den Einsatz in explosiven Umgebungen zugelassen (ATEX-Direktive 94/9/EC).

Aufbewahrung am besten in Box SR 344 alternativ Aufbewahrungstasche SR 339-1 bzw SR 339-2.

## Technische Spezifikation

	SR 200	EN 136:1998, EN 166:1995, EN 148-1:1999	
<b>Einatemwiderstand bei 30 l/Min</b>	≈ 10 Pa	≤ 50	
<b>Ausatemwiderstand bei 160 l/Min</b>	≈ 56 Pa	≤ 300	
<b>Anwendungstemperatur</b>	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-	
<b>Lagerungstemperatur</b>	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-	
<b>Beschuss das PC-Visier mit Stahlkugel ø 6 mm</b>	120 m/s	≤ 120 m/s	
<b>Rundgewindeanschluss</b>	40 x 1/7"	40 x 1/7"	
<b>Gewicht</b>	≈ 450 g	-	
<b>Zweckgebundene Schutzfaktor<sup>1</sup></b>	400 (P3) 400 (GasX) 400 (GasX P3)	- - -	
<b>Nennschutzfaktor<sup>2</sup></b>	1000 (P3) 2000 (GasX) 1000 (GasX P3)	- - -	
<b>Zulassungen</b>	<b>Direktive</b> PPE 89/686/EEC  ATEX 94/9/EC	<b>Normen</b> EN 136:1998  EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2007, EN 61241-11:2006, EN 13463-1:2009	<b>Klassifizierung/Kennzeichnung</b> Klasse 3 <sup>3)</sup> Klasse 2 <sup>4)</sup> II 2 G Ex ib IIA T3 Gb <sup>5)</sup> II 2 G Ex ib IIB T3 Gb <sup>6)</sup> II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db <sup>7)</sup>

1) Nach deutscher Norm für Vollmasken mit Partikelfilter P3 gemäß BGR 190.

2) Nach EN 529:2005.

3) H01-1212 mit PC Visier.

4) H01-1312 mit Glasvisier.

5) H01-1212 mit PC Visier zusammen mit Gebläse SR 500 EX.


6) H01-1312 mit Glasvisier und zusammen mit Gebläse SR 500 EX.

7) Alle SR 200 Modelle zusammen mit Gebläse SR 500 EX.

### Erklärung der ATEX-Kennzeichnung

	Explosionsschutz-Zeichen.
II	Ausrüstungsgruppe (explosive Atmosphären mit Ausnahme von Minen mit Schlagwettergefahr).
2 G	Ausrüstungskategorie (2=Hohes Schutzniveau für Zone 1, G = Gas).
2 D	Ausrüstungskategorie (2=Hohes Schutzniveau für Zone 21, D = Staub).
Ex	Explosionsschutz.
ib	Zündschutzart (Eigensicherheit).
IIA	Gasgruppe (Propan).
IIB	Gasgruppe (Ethylen).
IIIC	Staubmaterial-Gruppe (Bereich mit leitfähigem Staub).
T3	Temperaturklasse, Gas (Maximale Oberflächentemperatur +200 °C).
T195°C	Temperaturklasse, Staub (Maximale Oberflächentemperatur +195 °C).
Gb	Ausrüstungsschutzniveau, Gas (hoher Schutz).
Db	Ausrüstungsschutzniveau, Staub (hoher Schutz).

- A. Maskenkörper
- B. Visier
- C. Kopfgestell
- D. Ventil Sitz
- E. Ausatemmembran
- F. Ventildeckel
- G. Einatemmembran
- H. Adapter
- I. Filter (nicht eingeschlossen)
- J. Vorfilter
- K. Vorfilterhalter



**Head Office**  
Tel: +46 10 484 87 00

Visiting address:  
Stockholmsvägen 33  
SE-181 33 Lidingö

**Factory**  
Tel: +46 10 484 87 00

Visiting address:  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com