

PRODUKTDATENBLATT

VKSG WS

TOPLINE ●●●

gerade



- Gerade oder schräge Ausführung
- Dekoratives Schliffbild
- Hohe Lebensdauer

Vlies-Kompaktscheibe zum Einsatz auf Winkelschleifern.
Härtegrad: medium.



Optimale Drehzahl 3.600 - 4.000 U/min



Typenbezeichnung	VKSG WS
Artikelbezeichnung 1	Vlieskompaktscheibe
Artikel-Nr.	305300
GTIN	4011890080160
Inhaltsmenge	2
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,103 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Körnung Vlies	6S-very fine
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
maximale Drehzahl	110000 U/min
optimale Drehzahl	7850 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	PW
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890123225
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	135 mm
Breite Verpackung	135 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,515 kg
Zolltarifnummer	58079010
Herkunftsland	DE