

Artikelnummer: 97726

Kurzbeschreibung: Europallets EPAL 2, L 1200 x B 1000 x H 162 mm, draagvermogen tot 1500 kg, inrijvakken aan 4 zijden, UIC-norm 435.2, 10 stuks



Langbeschreibung: Europallets EPAL 2, L 1200 x B 1000 x H 162 mm, draagvermogen tot 1500 kg, inrijvakken aan 4 zijden, UIC-norm 435.2, 10 stuks: De Europallets EPAL 2, elk verkrijgbaar in 10 stuks, hebben buitenafmetingen van L 1200 x B 1000 x H 162 mm en zijn ontworpen voor een draagvermogen tot 1500 kg. Ze zijn ontworpen als ecologisch duurzame wisselpallets en bestaan uit recyclebaar en gedroogd hout met een vochtgehalte tussen 18 en 22%, dat voldoet aan alle normen en eisen van de UIC-norm 435.2. De pallets zijn gemaakt van recyclebaar en gedroogd hout. Ze werden ook onderworpen aan een speciale kwaliteitscontrole en werden daarom gemerkt met het metalen stempel van het EPAL-keurmerk. Deze gestandaardiseerde en verwisselbare pallets worden geleverd met 3 jaar garantie en worden gekenmerkt door een dubbeldeksconstructie met een stabiele vloerframeconstructie, zodat ze zowel in de lengte als in de breedte op alle transportsystemen en rollenbanen kunnen worden verplaatst. Bovendien zijn ze aan 4 zijden in te schuiven en zijn ze daarom uitermate geschikt voor zowel snel en betrouwbaar goederentransport met maximale arbeidsveiligheid. De EPAL 2 europallets, die elk slechts 31 kg wegen, worden standaard geleverd met ISPM (IPPC)-15 behandeling. **Meer details:**

- Gestandaardiseerde en verwisselbare dubbeldekspallets met stabiele vloerframeconstructie, dus geschikt voor zowel langs- als dwarsvervoer op alle rollenbanen
- Voldoet aan UIC-standaard 435,2
- Voorzien van de metalen stempel van het EPAL-keurmerk voor kwaliteit.
- 4-zijdig intrekbaar
- Standaard met ISPM (IPPC)-15 behandeling
- Draagvermogen: 1500 kg per stuk
- Materiaal: gedroogd en natuurlijk gekleurd hout, recyclebaar, ecologisch en bijzonder duurzaam
- Buitenafmetingen: elk L 1200 x B 1000 x H 162 mm.
- Gewicht: 31 kg per stuk
- 10 stuks = 1 verpakking
- Garantie: 3 jaar per stuk

