

Magneti tondi (magnete cilindrico)

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.

Versione:

Alloggiamento verniciato colore rosso.

Nota:

Magnete duro in alloggiamento di alluminio e rivestimento in acciaio. Sistema schermato. I magneti cilindrici si usano per il bloccaggio, il sollevamento e anche il montaggio in dispositivi.
Il diametro esterno D può essere maggiore di 0,8 mm a causa dello strato di vernice.


Range di temperatura:

max. 450 °C.

Nota disegno:

1) Superficie di contatto

Disegni



Sintesi articoli

Magneti tondi (magnete cilindrico)

N. ordine	D	D1	H	T	Forza di adesione N
K0557.01	17	M6	16	4	18
K0557.02	21	M6	19	5	28
K0557.03	27	M6	25	6	65
K0557.04	35	M6	30	9	115
K0557.05	65	M12	43	13	400

Magneti tondi (magnete cilindrico)

Sintesi articoli
