

**LED Kugelform 16SMD Ø25x51mm, BA15s 30VAC/DC 0,7W
60Lm 2700K 360° klar dimmbar**

Artikel-Nr. 30128



www.sh-licht.de

Nennspannung:	10 - 30 V
Spannungsart:	AC/DC
Lampenleistung:	0.7 W
Lichtstrom:	60 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Socket:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	827
Farbtemperatur:	2700 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	360 °
Durchmesser:	25 mm
Länge:	51 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED Kugelform 16SMD Ø25x51mm Dieses Leuchtmittel ersetzt eine 15W Halogenleuchte. LED Leuchtmittel sind innovative und energiesparende Lichtspender. Bei nur wenigen Watt Stromaufnahme sorgen sie für ein sehr helles, angenehmes Licht. Im Gegensatz zu Energiesparlampen sind LED Leuchtmittel sehr umweltfreundlich. Sie schonen die Umwelt bei der Herstellung ihrem Betrieb und bei der Entsorgung, da sie keine Schadstoffe enthalten.

Energieeffizienzklasse: A+
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 0.77
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 25000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 80
Lichtstromerhalt: 0.7
Power-Faktor: 0,78
Lebensdauer (h): 50000
SDCM: <4

Letzte Aktualisierung am: 09.12.2014 11:30:26

