

## Servierwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 600 x 450  
mm, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
weiß, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272176



### Servierwagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 770 x 495 mm
- Etage(n) herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Präzisionskugellager
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Breite 495 mm

Wagentyp	Servierwagen	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	600 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	450 mm	Bereifung	TPE
Höhe	960 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Etagenhöhen mm	240/530/820	Radlager	Präzisionskugellager
Etagen Anzahl	3 Stück	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Traglast	150 kg	Schiebebügel	2 Stück
Material Plattform	Kunststoff	klappbar	nein
Oberfläche Plattform	lackiert	Radanordnung	rechteckig
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe Etage	anthrazit	Farbe	weiß
Etage(n) Ausführung	herausnehmbar	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	keine	Anlieferung	zerlegt
Material	Stahl	Garantie	5 Jahre
Länge	770 mm	Gewicht	14,5 kg

## Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm