

Akku- Faserzementschere

DJS800Z

18V • 13 mm

Kraftvolle Akku-Faserzementschere mit einer Schnittleistung von 13 mm in Faserzementplatten

Bürstenlose Akku-Faserzementschere zum Schneiden von Faserzementplatten. Die Hubzahl ist von 0 - 3.000 Hüben pro Minute regelbar. Es können Faserzementplatten bis zu einer Stärke von 13 mm bearbeitet werden. Der Schneidkopf ist werkzeuglos um 360° drehbar, um für jede Position die optimale Haltung zu finden. Mit Arretierung für einen Dauerbetrieb.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	LXT 18V/36V
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
max. Schnittleistung	13 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	379 x 79 x 198 mm
Einmaulschlüssel	✓

Spezifikationen

- Schneidet bis zu 13 mm Zementfaserplatten
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- 360 Grad drehbarer Schneidkopf für erhöhten Komfort
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

EAN 0088381899833

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



783215-1

6-kant-Stiftschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

