

GTi Wechselrichtersammler

GWS 7070 REG



GWS 7070 REG

GTi Wechselrichtersammler

Artikelnummer: 03350701

Maße: 640 x 640 x 254 mm

GTi-Wechselrichter-Sammler für PV-Anlagen, geprüft nach EN 61439-2, Bemessungsleistung 70 kVA, Lieferung erfolgt in Baugruppen zur individuellen Anordnung vor Ort, einfache Kombination durch Stecksystem und beiliegendes Zubehör, inkl. Flansche mit Vorprägungen zum Verschließen der Gehäuseseiten, individuell erweiterbar durch weitere GTi-Gehäuse

bestehend aus NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse GST 2015-250, Automatengehäuse GTA 456-H-t, Flanschen mit metrischen Vorprägungen, zum Einbau von max. 18 Leitungsschutzschaltern (1-phasig) für Wechselrichter bis max. 6,4 kVA oder 6 Leitungsschutzschaltern (3-phasig) für Wechselrichter bis max. 19,3 kVA

IP65

IK08



400V
AC



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
belüftet:	nein
mit Sammelschienensystem:	ja
UL Type Rating:	3R

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

Maße und Gewicht

Breite:	640 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	254 mm
Gewicht:	12.7 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Flanschvariante:	ja
mit Befestigungspunkten im Oberteil:	nein

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902690725
VME Code:	CT
ETIM Klasse:	EC000249
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt