

## Druckluft-Bohrmaschinen gerade Ausführung

**0607161100**

Bohrmaschine 400 Watt



Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoffe

- Bei Mittelgriffbohrmaschinen sorgt ein sehr ergonomisches, glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse für müheloses Arbeiten und schützt den Anwender vor dem gefürchteten „Weißfinger-Syndrom“
- Für Arbeiten an Schleusen, Stauwehren und Kanälen – überall dort, wo elektrisches Werkzeug ungeeignet ist
- Zahnkranzbohrfutter bis 4 mm
- Max. Bohrdurchmesser Stahl: 8 mm
- Bohrspindel Gewinde 1/2"-20 UNF-2A

### Technische Daten

Leistung (kW)	0,4
Drehzahl (1/min)	2560
Gewicht (kg)	1,1
Bohrfuttergröße (mm)	8
Anschlussgewinde (Zoll)	G 1/4
Luftverbrauch (l/min)	930
Mindestschlauchweite (mm)	10