

QXX EC Akkuschauber mit Display - wireless - Winkelform

QXX2AT05PQ4

QX EC Akku-Winkelschrauber IQV20



Die QXX-Serie von Ingersoll Rand bietet die volle Funktionalität gesteuerter und überwachter Schrauber. Es können bis zu 8 Schraubprogramme mit bis zu 8 Stufen programmiert werden. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sind kombinierbar. Die Kommunikation erfolgt wahlweise über USB oder drahtlos. Die Schrauber der QXX-Serie besitzen ein Display. Die Auswahl der 8 Schraubprogramme kann über das Display oder kabellos über die IC-PCM Einheit erfolgen. Die QX-Serie kann als Standalone-Lösung an einem Einzelarbeitsplatz eingesetzt werden oder voll integriert in einem "Hightech"-Arbeitsplatz mit Prozesssteuerung und drahtloser Kommunikation.

- Drehmomentbereich 1 - 5 Nm, 1/4" Sechskant Schnellwechselfutter
- Benutzerfreundliches Display zur Ergebnisanzeige und Programmierung
- Bis zu 8 programmierbare Schraubkonfigurationen
- Drahtlose Übertragung von Ergebnisdaten an das Prozesskommunikationsmodul (PCM)
- Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Spannung (Volt)	20
Arbeitsdrehmoment (Nm)	1 - 5
Antrieb (Zoll)	1/4" Sechskant Schnellwechselfutter
Anschluss	wireless
Freie Drehzahl (1/min)	1213
Gewicht (kg)	1,14
Gesamtlänge (mm)	552
Akku	Li-Ion

QXX2AT05PQ4



QX EC Akku-Winkelschrauber IQV20



BL2012

Akku Li-Ion, 20V, 2.5AH, Ingersoll Rand IQV20



BL2022

Akku Li-Ion, 20V, 5,0AH, Ingersoll Rand IQV20



BC1121-EU

Akku-Universalladegerät Li-Ion Ingersoll Rand IQV20, 12V/20V



IC-PCM-2-EU

Prozess-Kommunikationsmodell (PCM) für QX EC Akkuschauber



84737-COMM-KIT

ICS Connect Software + USB Kabel



IC-BIT-8

Bit-Selektor mit 8 Positionen



IC-SOCKET-4

Nuss-Selektor 4 Positionen



GEA40

Winkelkopfschutzmanschette