



HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe



Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit			
	Anz. je Palette	672	200	30
VPE	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l	
Gebinde-Typ	Eimer W	Eimer W	Eimer W	
Gebinde-Schlüssel	01	03	10	
Art.-Nr.				
intensiv-weiß (RC-995)	7701	■	■	
nussbaum (RC-660)	7702	■	■	
eiche hell (RC-365)	7703	■	■	
teak (RC-545)	7704	■	■	
ebenhholz (RC-790)	7705	■	■	
silbergrau (RC-970)	7706	■	■	
natureffekt	7707	■	■	
farblos	7708	■	■	■
Sonderfarbtöne	7709	■	■	■

Verbrauch




Ca. 50 - 70 ml/m² je Arbeitsgang

Der Verbrauch hängt stark von der Saugfähigkeit des Holzes und vom Endschliff ab.

Materialüberschuss mit einem fusselreien Baumwolltuch bei jedem Arbeitsgang nach ca. 20 - 30 Min. entfernen.

Anwendungsbereiche



- Holz innen
- Holzböden & -treppen
- Tisch- & Arbeitsplatten
- Kinderspielzeuge, -hochstühle
- Hochwertige Massivholzmöbel
- Korkböden
- Paneele & Leisten
- Herabsetzung von Verschmutzungsneigung von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein (Öl, Fett, Haushaltsschmutz, etc.)
- Nachhaltiges Bauen geeignet für Gebäudezertifizierungen DGnB, LEED, BNB
- Farbton "natureffekt" nur für helle Hölzer z. B.: Eiche, Esche & Fichte
- Nicht für gebleichte Hölzer
- Für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften

- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe: mindestens 90 %
- Lebensmittelecht: unbedenklich bei Lebensmittelkontakt
- Entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen (AgBB-Schema)
- Rutschhemmend
- Einfache Verarbeitung
- Dringt tief ein & betont die natürliche Struktur des Holzes
- Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig
- Gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen gem. DIN 68861, 1B (z. B. Wasser, Cola, Bier, Tee, Kaffee, Wein & Reinigungsmittel)
- Veganes Produkt aufgrund der uns vorliegenden Informationen z. B. von Rohstofflieferanten und der von uns angewandten Fertigungsverfahren

Produktkenndaten

Bindemittel	Modifizierte Öle auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Dichte (20 °C)	Ca. 0,96 g/cm ³
Viskosität	Ca. 170 mPas
Geruch	Mild
Glanzgrad	Matt

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zertifikate

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)
- [Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt](#)
- [Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden](#)
- [Rutschhemmend "R9" gemäß DIN 51130:2014](#)

Mögliche Systemprodukte

- [MultiSil \(7380\)](#)
- [Wischpflege für geölte Böden ^{lecol} \(7699\)](#)
- [Reparatur-Set \(4955\)](#)

Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**
Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, fettfrei, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht vorgearbeitet sein.
Holzfeuchtigkeit: 8 - 12 %

■ **Vorbereitungen**

Schmutz, Fett und lose Altanstriche restlos entfernen.
Fettige und harzhaltige Hölzer/Untergründe mit WV-891 oder V-890 abwaschen.
Holzschliff mit P 80 - 150 vornehmen.
Je gröber der Holzschliff, desto intensiver ist die Farbgebung bei pigmentierten Varianten.

Verarbeitung



■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +18 °C bis max. +25°C

Material gut aufrühren.
Rollen, streichen, spachteln, padden.
Auf unterschiedlich stark saugenden Hölzern durch Verschlichten gleichmäßige Verteilung gewährleisten.
Materialüberschuss mit einem fusselreien Baumwolltuch bei jedem Arbeitsgang nach ca. 20 - 30 Min. entfernen.
Für größere Flächen ggf. Einscheibenmaschine mit weißen Polierpad verwenden.
Für Möbelstücke ggf. Gazeballen/Baumwolltuch verwenden.
Im Schrankinneren und Schubladen nur 1x dünn mit einem fusselreien Baumwolltuch aufbringen.
Material je nach Untergrundbeschaffenheit in 1-2 Arbeitsgängen applizieren.
Vor einem zweiten Auftrag Zwischenschliff mit P 240 - 320 vornehmen.

Verarbeitungshinweise



Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.
In Bereichen ohne hohe Beanspruchung reicht oftmals ein einmaliger Auftrag. In höher belasteten Bereichen werden durch zweimaligen Auftrag deutlich bessere Beständigkeiten erreicht. Auch aufgrund der Holzbeschaffenheit/ -art kann ein zweiter Auftrag erforderlich sein.
Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
Gefahr der Selbstentzündung (DGUV Information 209-046)
Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Beizen am gleichen Arbeitsplatz verarbeitet werden, verunreinigte Textilien (z. B. Putzlappen, Arbeitskleidung, Staubauffangbehälter) in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und brandsicher entsorgen.

■ **Trocknung**

Überarbeitbar: nach Trocknung über Nacht
Schonende Nutzung (z. B. Wasserbelastung): nach 2 - 3 Tagen
Volle Belastbarkeit: nach 7 Tagen
Empfohlene Trocknungszeit bis zur Versiegelung mit MultiSil: >7 Tage
(Glättmittelrückstände sofort entfernen)
Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
Die Trocknung ist abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Kann durch Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, bei niedrigen Temperaturen, geringem Luftwechsel und hoher Luftfeuchtigkeit zu Trocknungsverzögerungen führen.

■ **Verdünnung**

Verarbeitungsfertig

Hinweise

Im Renovierungsfall (auch partiell bei besonders strapazierten Laufstrassen) die gesäuberte Fläche ansatzfrei nachbehandeln.
Wasserränder oder Flecken auf Möbeln mit Stahlwolle (Feinheitsgrad 000) entfernen und dünn nachbehandeln.
"Pflegeanleitung für geölte Oberflächen und Böden" beachten.

Arbeitsgeräte / Reinigung




Flächenstreicher, kurzflorige (3-5 mm) Verlours- oder Mohairrolle, Einscheibenmaschine mit weißem nonabrasiven Pad, Gazeballen/ fusselfreies Bauwolltuch, Edelstahl-/ Federspachtel

Reinigung der Arbeitsgeräte mit WV-891-Waschverdünnung oder mit V-890-Verdünnung. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Remmers Werkzeuge

- **Federspachtel (4788)**
- **Veloursrolle (4442)**

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

Ö20+

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

Volldeklaration gemäß VdL-RL 01

Produktgruppe: Naturharzfarben
Inhaltsstoffe: leinölbasiertes Alkydharz, Eisen, Mangan, biologisch abbaubares, mikronisiertes Polymer mit wachsartigen Eigenschaften auf Basis nachwachsender Rohstoffe, modifizierte Kieselsäure.

VOC gem. Decopaint- Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): max. 700 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 35 g/l VOC

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.