




1 b		2 l ₁		a	d ₁ Form A	d ₂ Form B	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₁ min.	t ₂
GN 565.4	GN 565.9										
20	20	160	13	M 6	5,3	50	5	185	8	5	
20	20	192	13	M 6	5,3	50	5	221	8	5	
26	-	160	17	M 8	6,4	57	6	190	11	6	
26	-	192	17	M 8	6,4	57	6	227	11	6	

Ausführung

GN 565.4

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- rot, RAL 3000, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben
- blank, gleitgeschliffen

- SW
- RS
- SR
- EL
- BL

GN 565.9

Edelstahl 1.4301

matt gestrahlt

MT

RoHS

Hinweise

GN 665 Bogengriffe (Aluminium, Ellipsenprofil)

GN 424.1 Bogengriffe (Stahl, Ø 10)

GN 424.5 Bogengriffe (Edelstahl, Ø 10)

Seite

QVX

QVX

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel (Aluminium)

1 2 3 4
GN 565.4-20-160-B-RS

- 1 b
- 2 l₁
- 3 Form
- 4 Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

1 2 3 4
GN 565.9-20-192-A-MT

- 1 b
- 2 l₁
- 3 Form
- 4 Oberfläche