

Artikelnummer: 129315

Kurzbeschreibung: ESD-etagewagen met horizontale schuifbeugels, 2 etages, 790 x 490 mm

Langbeschrijving: ESD-etagewagen met horizontale schuifbeugels, 2 etages: Stabiele staalconstructie, elektrisch geleidend, gepoedercoat in blauw (RAL 5010). Werkblad van elektrisch geleidende spaanplaat, wit. 2 zwenk- en 2 bokwielen van rubber die elektrisch geleidend zijn. Beide zwenkwieltjes met rem conform EN 1757-3.

- Hoogte bodemplaat: 190/820 mm
- Draagvermogen: 300 kg
- Ø wiel: 125 mm

Wrijvingselektriciteit treedt bijvoorbeeld op wanneer u over een tapijt loopt. Hierbij kan een mens tot wel ca. 30.000 V worden opgeladen. De elektrische ontladingen kunnen in micro-elektronische componenten aanzienlijke schade veroorzaken of in brandgevaarlijke gebieden onder bepaalde omstandigheden tot brand leiden.

