

Artikelnummer: 138366

Kurzbeschreibung: Transportbox Alutec INDUSTRY 48, aluminium, 48 l, L 580 x B 385 x H 277 mm, met stapelhoeken, stevige deksel



Langbeschrijving: Transportbox Alutec INDUSTRY, aluminium, verschillende afmetingen, met stapelhoeken, stevige deksel: De transportdozen van de Alutec INDUSTRY-serie zijn ideaal voor permanent gebruik in de commercia'le sector. De stapelbare containers zijn verkrijgbaar in 9 verschillende formaten met volumes van 30 tot 425 liter. Door de robuuste en tegelijkertijd zeer lichte frame- en dekselconstructie van aluminium profielen zijn de INDUSTRY-boxen van Alutec ideale opslag- en transportbakken. Met het goed sluitende scharnierende deksel van 1,5 mm dik aluminium plaatmateriaal en extra klinknagelversterking in het voegbereik beschermt de doos uw opgeslagen goederen, gereedschappen of gevoelige industria'le apparatuur betrouwbaar tegen transportschade, vuil en spatwater. Het kastframe is, net als de hendelklemmen, corrosiebestendig en ongevoelig voor temperatuurschommelingen en weersinvloeden. De constructie met relia'f op de hoekversterking zorgt voor een verhoogde dimensionale stabiliteit van het frame. Dit maakt de dozen extreem veerkrachtig en duurzaam. Door het wijd openende deksel kunnen de transportkisten gemakkelijk worden geladen en gelost. De gea'ntegreerde vangbanden ontlasten de scharnieren van het deksel en voorkomen een snelle slijtage, ook bij veelvuldig openen en sluiten van de doos. Dankzij de zelfsluitende en met kunststof beklede handgrepen zijn de containers gemakkelijk te vervoeren en slipvast in de hand. Als uw bedrijfspande ruimtebesparende opslag nodig heeft of als er meerdere containers tegelijk moeten worden vervoerd, kunt u de Alutec INDUSTRY-dozen eenvoudig boven elkaar plaatsen. Met de stapelhoeken van slagvast kunststof die aan het deksel zijn bevestigd, bieden de kratten een bijzonder hoge stapelveiligheid.

Materiaal: [ul] Massief aluminium (wanddikte: 1 mm) Licht en stabiel Bestand weer, temperatuur en corrosiebestendig [ul]

Uitvoering: [ul] Geprefabriceerde hoekversterkende kralen Scharnierend deksel met hendelklemmen, roestvrijstalen sluiting Latere bevestiging van afdichtingsslot, cilinderslot of hangslot is mogelijk. Extra sterke afdekplaat (1,5 mm) voor meer stabiliteit door extra sterke afdekplaat (1,5 mm) 2 extra klinknagels in het voegbereik van het afdekprofiel Rubberen afdichtingsring als bescherming tegen stof en spatwater Vangbeugels in het deksel om de scharnieren te beschermen Met stevige kunststof stapelhoeken Ergonomische, zelfsluitende veiligheidshandgrepen met antislipplastische kunststof coating 9 verschillende maten inhoud: 30 l , 48 l , 73 , 92 l , 140 l , 153 l , 157 l , 157 l , 243 l , 425 l , 425 l Buitenafmetingen: L 430 x B 355 x B 355 x H 277 mm - L 1192 x B 790 x H 514 mm - L 1192 x B 790 x H 514 mm Binnenafmetingen: L 400 x B 300 x H 248 mm - L 1160 x B 755 x B 485 mm - L 400 x B 300 x H 248 mm - L 1160 x B 755 x H 485 mm gewicht: 4,0 - 18,5 kg [ul]

Doel: [ul] Voor continu gebruik in industrie en handel Opslag en vervoer van goederen en apparatuur Ruimtebesparend stapelbaar [ul]

