

Broszura informacyjna

74 91 250

Szczypce tnące środkowe



- Kute złącze czopowe do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach
- Z precyzyjnymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Tną drut o dużej średnicy przy użyciu mniejszej siły niż podczas cięcia zwykłymi nożycami bocznymi o tej samej długości
- Precyzyjne ostrza środkowe
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	74 91 250
EAN	4003773034070
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	395 g
Wymiary	250 x 52 x 16 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 5 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 5,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,8 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

