

REMA Permanent-Lasthebemagnet PFR



Der REMA Permanent-Lasthebemagnet PFR ist mit Neodymium ausgerüstet, wodurch unter Berücksichtigung des Eigengewichts und der Abmessung sehr hohe Magnetkräfte entstehen. Die REMA PFR Permanent-Lasthebemagnete sind für Werkstücke mit runder wie auch flacher Oberfläche geeignet.

Merkmale

- Sicherheitsfaktor 3.
- Kräftige Neodymiummagnete.
- Sehr hohes Hebevermögen und einfache Bedienung.
- Leichte mechanische Schaltung mit Sicherheitshebel.
- Großes Aufhängeöse.
- Kompakte Ausführung und geringes Eigengewicht.
- Robuste Bauweise des Gehäuses und des Magneten.

Anwendungen:

- In Werkstätten, Lagern und Verarbeitungsmaschinen wie: Schneiden, Fräsen, Polieren und Polieren.
- Sägemaschinen sowie Biegemaschinen und Drehmaschinen.

Norm:

- EN12100-1/2, EN13155

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Zulässige Traglast Rundmaterial (kg)	Materialdicke (mm)	Max. Abmessung Platte (L x B) (mm)	Abmessung L x B x H (mm)	Durchmesser bereich (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
PFR-125	125	50	25	1900 x 500	95 x 60 x 110	50-100	3.0	3601004
PFR-250	250	125	30	1750 x 1000	151 x 100 x 168	60-200	10.0	3601005
PFR-500	500	250	40	1800 x 1500	246 x 120 x 168	65-270	19.0	3601007
PFR-1000	1000	500	60	2450 x 1500	316 x 148 x 216	100-300	37.0	3601009
PFR-1500	1500	750	60	2450 x 1500	410 x 165 x 253	150-350	50.0	3601010
PFR-2000	2000	1000	80	3250 x 1500	480 x 165 x 251	100-350	85.0	3601011

REMA Schwenkarm HA für PFR



Der Schwenkarm HA für PFR ist zum vertikalen und horizontalen Heben von Lasten bis 1.000 kg geeignet.

Merkmale

- HA-250, für Platten - Breite 250-800 mm und Länge von 200-1500 mm.
- HA-500, für Platten - Breite 250-1000 mm und Länge von 250-2000 mm.

Anwendungen:

- Be- und Endladen von Werkzeugmaschinen.
- Schwenken von Blechen im Stahlager.
- Schwenken von Platten und Blöcken in der Werkstatt.

Norm:

- EN12100-1/2, EN13155



Type	Tragfähigkeit (kg)	Abmessung L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
HA-250	250	960 x 210 x 255	17	3601013
HA-500	500	1160 x 275 x 255	19	3601015