

PRODUKTDATENBLATT

SFC

PROLINE ●●●

Kornart Siliziumcarbid
Bindung Kunstharz

- Für die Bearbeitung von Stein
- Besonders lange Lebensdauer
- Vereint die Vorteile von Fiberscheiben und Schruppscheiben

Semiflexible Schleifscheibe für den Einsatz auf passendem Stützteller RH ST.

i Einsatz nur auf passendem Stützteller RH ST siehe unten



Typenbezeichnung	SFC
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	300482
GTIN	4011890090688
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,180 kg
Produktabmessung	180 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	16
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Kornart	Siliziumcarbid
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115862
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	230 mm
Breite Verpackung	230 mm
Höhe Verpackung	180 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,500 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	PT