



### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Leerer Abgangskasten
Produktkompatibilität	KS
Nennbetriebsstrom $I_n$	100 A bei 35 °C
Polarität Abzweiginheit	3L+PEN

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung $U_e$	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennisolationsspannung $U_i$	690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Türöffnungsgröße	545,5 mm
Türöffnungsseite	Rechts
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	344 mm
Tiefe	128 mm
Höhe	220 mm
Produktgewicht	4,8 kg

### Montage

Erdungssystem	TN-C - Stromschienenverteiler TN-C - Abgangseinheit
---------------	--

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,400 cm
VPE 1 Breite	22,000 cm
VPE 1 Länge	44,400 cm
VPE 1 Gewicht	2,890 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	25

VPE 2 Höhe	195,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	100,250 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------