

META

rayonnage grande largeur MINI-RACK

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1507 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé

Numéro d'article: 471244



Das Lagersystem



Made in
Germany

META Rayonnage grande largeur MINI-RACK

Rayonnage de départ

- Rayonnage de qualité, idéal pour charges lourdes et encombrantes

Tablettes :

- Niveaux équipés de plateaux agglomérés, épaisseur 19 mm
- La feuillure des lisses protège les chants du platelage en acier
- Les niveaux sont renforcés par des barres porteuses

Montants :

- Les traverses s'accrochent en un tour de main sur les échelles et assurent l'excellente rigidité longitudinale du rayonnage

Livraison :

- Rayonnage de base avec 2 échelles et platines de sol à cheviller, nombre de tablettes indiqué dans l'offre

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Marquage :

- Les rayonnages à alimentation manuelle uni ou bilatérale dont la hauteur est comprise entre 2500 et 4000 mm doivent être chevillés au sol

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Sur demande :

- Butée de protection sur demande
- Autres accessoires de rayonnage sur demande

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	tablettes	5 pièce
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	type de soubassement	sol en bois
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	équipement plateau	renfort par poutres

champ de rayonnage	rayonnage départ	tablette réglable au pas	50 mm
convient pour (produit/matériau)	pour marchandises encombrantes	utilisation	à un côté
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	3000 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	1507 mm	angle d'installation	droit
profondeur	1050 mm	soubassement	ped (chevillable)
charge maxi par tablette	600 kg	livraison	démonté
largeur de compartiment	1400 mm	garantie	5 ans
charge maxi par élément	4350 kg	Poids	165,062 kg
profondeur de compartiment	1050 mm		

Accessoires

150076		ancre à visser pour rayonnage grande largeur
471379		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1451 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé
471426		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1851 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé
471459		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2251 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé
471743		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2651 x 1050 mm, charge max. par tablette 490 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé
471776		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 1400 x 1050 mm, pour une charge max./tabl. de 600 kg, avec renfort par poutres, en bois avec finition nature

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés
221378		transpalette, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm

991798



panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc