

## Treston ESD-etagewagen

draagvermogen 150 kg, 2 niveaus met houten plaat, laadvlak lengte x breedte 800 x 430 mm, etage(s) van hout, elektrisch geleidend, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7045 telegrijs, met massief rubber-banden

Artikelnummer: 530388



TRESTON



## Treston ESD-tafelwagen

- met 2 verstelbare etages

ESD-etagewagen

- draagvermogen 150 kg
- 2 niveaus met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 800 x 430 mm
- hoogte x lengte x breedte 1015 x 900 x 535 mm
- etage(s) van hout, elektrisch geleidend
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7045 telegrijs
- constructie van staal (gelast)
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie



## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	etagewagen	euronorm	nee
draagvermogen	150 kg	constructies	geen
lengte laadvlak	800 mm	elektrisch geleidend	ja
breedte laadvlak	430 mm	schuifbeugel	1 stuks
etages aantal	2 stuks	in-/uitklapbaar	nee
etagetype	houten plaat	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
materiaal etage(s)	hout	banden	massief rubber
draagvermogen etage	50 kg	wiel-ø	125 mm
etage(s) uitvoering	elektrisch geleidend	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
etage-inrichting	recht	wielstand	rechthoekig
hoogte	1015 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	900 mm	kleur	telegrijs // RAL7045
breedte	535 mm	garantie	5 jaar
materiaal	staal	gewicht	17,5 kg