




Steckverbinder > Steckverbinder für Beleuchtungssysteme > LED-Halterungen



Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen: **Ermöglicht keine Zhage-Kompatibilität, Nicht optisch kompatibel**

Betriebsspannung: **250 VDC**

Anschlussmethode zu Draht und Kabel: **Poke-In**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl der Positionen: **1**

Eigenschaften

Produktmerkmale

LED-Halterungen – Produkttyp	LED-Halterung
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an	Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen	Ermöglicht keine Zhage-Kompatibilität, Nicht optisch kompatibel
Anzahl der Positionen	1

Elektrische Kennwerte

Nennstrom (max.)	3 A
Betriebsspannung	250 VDC

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs	Gold (Au)
Kontaktgrundmaterial	Kupferlegierung
Kontakt-nennstrom (max.)	4 A



Klemmenmerkmale

Anschlussmethode zu Draht und Kabel	Poke-In
-------------------------------------	---------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	PBT GF
-----------------	--------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Leistung
----------------------	----------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Compliant
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
Halogengehalt	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Not applicable for solder process capability

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE

TE Teilnr.: 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P

Auch serienmäßig | LUMAWISE LED-Halterungen

LED-Halterungen(70)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:K1060327
Relay 26-55-21-903

TE Teilnr.:402297-000
202D121-25/225-0

TE Teilnr.:D369-R33-NS1
369 3 WAY REC, CRIMP, SKT

TE Teilnr.:K1060724
Relay 26-55-01-905

TE Teilnr.:D369-R99-NP1
369 9 WAY REC, CRIMP, PIN

TE Teilnr.:D369-P66-NP1
369 6 WAY PLUG, CRIMP, PIN

TE Teilnr.:66602-6
III+ PIN,18-14,TIN-LEAD,SMPACK

TE Teilnr.:180384-5
FF 250 REC 4-6MM2 TPPB LP

TE Teilnr.:1734290-1
IEEE 1394, RCPT, 6P, V/T, DIP, H 2.69

TE Teilnr.:1-6609028-8
10VK6=F7356 S0



Dokumente

Produktzeichnungen

Socket, SCALABLE LED, 2PC, Gold, w/TS

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2-2154857-2_A_c-2-2154857-2-a.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2-2154857-2_A_c-2-2154857-2-a.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2-2154857-2_A_c-2-2154857-2-a.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

1-1773700-3_LED HOLDER_TYPE_CITIZEN

Englisch

1-1773700-4_LED HOLDER_TYPE_CREE

Englisch

1-1773706-3_SCALABLEOVERVIEW_BROCHURE

Englisch

8-1773700-8_SCALABLELEDHOLDER_APPNOTE

Englisch

8-1773700-9_LEDBROCHURE

Englisch

8-1773700-9_LEDBROCHURE

Japanisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Anwendungsspezifikation

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Englisch