

Jacke Multisafe



Ausstattung

Ca. 90 cm lang

2 Reflexstreifen (silber) auf Rumpf und Ärmeln nach EN 471 aufgeschweißt

Absolut wasserdicht in allen Nähten

2 Außentaschen mit Seiteneingriff

1 Brustinnentasche

1 Funkgerätetasche rechts, NEU: mit zusätzl. Einsatz für Handy

Frontreiß- und Knopfverschluss

Im Kragen einrollbare Kapuze mit erweitertem Gesichtsfeld

Kapuze höhenverstellbar für Einsatz mit und ohne Helm

Kragen durch Klettband verschließbar

Ärmelwindfang mittels Klettverschluss verstellbar

Saum mit Gummikordel verstellbar

Vollständig abgefüttert mit tragefreundlichem, schwer-entflammbar ausgerüstetem Baumwollgewebe

Reißverschlüsse zur Aufnahme einer Kälteschutz-Innenjacke oder Weste

Passender Kälteschutz: Vesuv, Secur

Größen

46/48

50/52

54/56

58/60

62/64

Material

Safetex -54% PPAN-fr / 45% BW / 1% Static-Control + PU-Laminat

Gewicht ca. 300 g/qm

EN 471 Klasse 3/2 -Warnkleidung

EN 343 Klasse 3/3 -wasserdicht und hoch atmungsaktiv, winddicht

EN 533 Index 3 -schwer entflammbar

EN 1149-3 dauerhaft antistatisch

ENV 50354 Klasse 2 (7kA -500ms) Schutz gegen thermische Gefahren durch Störlichtbogen

Chemische Reinigung/Wäsche 40°C

Reißfestigkeit 1000N

Farben

leuchtgelb/marine

Die entscheidenden Vorteile

Speziell entwickelt für Arbeiten mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen

Hervorragendes Erscheinungsbild der Mitarbeiter