



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp	Stromversorgungsmodul
Rückwandplatine-Kompatibilität	Nicht kompatibel mit BMEXBP..02
Produktspezifische Anwendung	Erweiterter Temperaturbereich
Primärspannung	125 V
Art des Versorgungsstromkreises	DC
Sekundärleistung	15 W 3,3 V DC E/A-ModulLogik Stromversorgung 31,2 W 24 V DC E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor

### Zusatzmerkmale

Primärspannungsgrenze	100 - 150 V
Eingangsstrom	350 mA 125 V
Einschaltstrom	30 A 125 V
I <sup>t</sup> bei Aktivierung	2 A <sup>2</sup> .s 125 V
It bei Aktivierung	0,05 A.s 125 V
MTBF Zuverlässigkeit	4400000 H
Schutzart	Interner Sich nicht zugänglich für Primärkreis Überlastschutz für Sekundäranschluss, Stromversorgung 24 V Sensor Überspannungsschutz für Sekundäranschluss, Stromversorgung 24 V Sensor Kurzschlusschutz für Sekundäranschluss, Stromversorgung 24 V Sensor
Strom bei Sekundärspannung	1,3 A 24 V DC E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor 4,5 A 3,3 V DC E/A-ModulLogik Stromversorgung
Max. Verlustleistung in W	8,5 W
LED-Statusanzeige	1 LED (grün) Gestellspannung OK 1 LED (grün) Sensorspannung
Kontrolltyp	RESET-Taste für Kaltstart
Elektrische Verbindung	1 Stecker 2 Pin(s)Alarmrelais 1 Stecker 5 Pin(s)Versorgungsleitung, Schutzerde, 24 V DC Eingang Sensor
Isolationswiderstand	>= 100 MOhm primär/Erde >= 100 MOhm primär/sekundär
Produktgewicht	0,36 kg

### Montage

Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	1 ms
Spannungsfestigkeit	2000 V primär/sekundär E/A-ModulLogik Stromversorgung 500 V 24 V Sensor Ausgang/Masse
Vibrationsfestigkeit	3 gn
Stoßfestigkeit	30 gn
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungsbedingungen	Gasbeständig Klasse Gx Gasbeständig Klasse 3C4 Staubbeständig Klasse 3S4 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 Salzbeständig Level 2 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 Pilzsporen-resistent Klasse 3B2

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzbehandlung	Schutzlack
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2000 - 5000 m mit

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,7 cm
VPE 1 Breite	15,7 cm
VPE 1 Länge	15,7 cm
VPE 1 Gewicht	480,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,463 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	60,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	48,0 cm
VPE 3 Gewicht	41,568 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Auf Racks montierte Module


Abmessungen



- (1) Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Schaltkäfig, Schraube oder Feder).  
 (2) Mit FCN-Stecker.  
 (3) Auf AM1 ED-Schiene: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur möglich mit BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H-Rack.

Rack-Referenzen	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 und BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 und BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 und BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 und BMXXBP1200H	503,2	19,81


## Anschluss der Gleichstrom-Spannungsversorgungsmodule an ein potentialfreies Gleichstromnetz mit 125 VDC



Potentialfreies 125-VDC-Netzwerk für die Spannungsversorgung der Sensoren, Stellglieder und Ein-/Ausgangmodule


## Anschluss von DC-Spannungsversorgungsmodulen an ein Wechselstromnetz

### Anschluss einer SPS-Station mit einem Rack



- Q Allgemeiner Trennschalter
- KM Netzschütz oder Schutzschalter
- (1) Isolierleiste zur Erdung

### Anschluss einer SPS-Station mit mehreren Racks



- Q Allgemeiner Trennschalter
- KM Netzschütz oder Schutzschalter
- 1 Isolierleiste zur Erdung