

## Behuizing - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing, B16, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 93,7 mm, met schroefdraad, 1 x M25, zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte, geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)



### Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626035956

### Technische gegevens

#### afmetingen

hoogte	93,7 mm
breedte	57 mm
lengte	125,5 mm
lengte montage-uitsparing	86 mm
breedte montage-uitsparing	35 mm

#### Omgevingsomstandigheden

Beschermklasse behuizing (IP)	IP66
Beschermklasse behuizing (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Beschermklasse behuizing (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4 (UL 50e)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	4X (UL 50e)
Beschermklasse behuizing (NEMA)	12 (UL 50e)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

#### Algemeen

Opmerking	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
bouwgrootte	B16
behuizingstype	wartelbehuizing
vergrendelingsmethode	schroefvergrendeling
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)
aantal kabelaansluitingen	1
kabeluitgang	zijdelings

# Behuizing - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

## Technische gegevens

### Algemeen

wartels	zonder
schroefmethode	1x M25
materiaal behuizing	spuitgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal afdichting	NBR, geleidend
Materiaal vergrendeling	roestvaststaal

## Classificaties

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

### ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437


### UNSPSC


UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------


## Toelatingen


EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /


### Toelatingsdetails

EAC 
---

GL 
--

UL Recognized 
---

cUL Recognized 
--

cULus Recognized 
--

## Toebehoren

### Aanbouwflens

## Behuizing - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

### Toebehoren

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



### Beschermkappen

HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752



HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794



### Schroefgereedschap

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



# Behuizing - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Toebehoren

SF-M BH - 1212070



---

## Complete kabelwartel

HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639



---

HC-M-KV-M25(11-16) - 1690574



---

HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



---

HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516



## Behuizing - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

### Toebehoren

HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



---

### Meervoudige kabelwartel

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



---

### apparatencodering gecodeerd


US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



---

## Tekeningen

### Maatschets




### montage-uitsparing

- 1) bij toepassing van een standaard M4-schroef
- 2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

## Behuizing - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

### Maatschets



### Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>