

## SCHULTE

### Container-Reifenregal (für 40-Fuß-Container)



Komplettregal (Grund- und 15 Anbaufelder) für 324 Reifen, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 11752 x 400 mm, Fachlast 150 kg, 16 Regalfelder mit je 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 149715

## SCHULTE Reifenregal

### Komplett-Regal für 40-Fuß-Container

Container-Reifenregal (für 40-Fuß-Container)



- Komplettregal (Grund- und 15 Anbaufelder) für 324 Reifen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 11752 x 400 mm
- Fachlast 150 kg
- 16 Regalfelder mit je 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Lieferumfang 14 Felder B 1500 mm, 2 Felder B 1150 mm, Ebenen gem. Angebot
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Montagehinweis: Das Regal ist für ortsfeste Systeme konzipiert. Der Container darf nicht mit aufgebautem Regal transportiert werden





## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück
Regaltyp	Reifenregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld	Komplettregal	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regalfeld Anzahl	16 Stück	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Breite	11752 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	400 mm	Lieferumfang	Lieferumfang 14 Felder B 1500 mm, 2 Felder B 1150 mm, Ebenen gem. Angebot
Kapazität Reifen	324 Stück	Gewicht	328,08 kg
Fachlast	150 kg		

## Zubehör

224257		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe weiß, Schaft in orange
224258		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe gelb, Schaft in orange

## Dazu passt auch ...

139145		Reifenkarre, Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, manuell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
139153		Reifenwagen, für 8 Reifen mit einem Ø von 540 - 820 mm, Traglast 300 kg, 2 Etagen, Reifenträger durch Verschraubung in der Breite verstellbar, Höhe x Länge x Breite 1430 x 780 x 1205 mm, Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
532403		Werkzeugwagen - bestückt, Höhe x Breite x Tiefe 950 x 610 x 450 mm, 6 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot, Front mit Lackierung in RAL7016 Anthrazitgrau