

Reflex Reflexomat Grundgefäß RG 2000, für Reflexomat Druckhaltestationen, grau, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	RG 2000
Farbe	grau
Nennvolumen	2000 l
Max. Nutzvolumen	1800 l
Max. zul. Systemtemperatur	110 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	DN65/PN16
Durchmesser	1200 mm
Max. Höhe	2514 mm
Höhe Wasseranschluss	166 mm
Kippmaß ca.	2577 mm
Gewicht	583,50 kg

Beschreibung

Reflex Reflexomat RG

Membran-Ausdehnungsgefäß für Reflexomat kompressorgesteuerte Druckhaltestation für geschlossene Heiz- und Kühlwasseranlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.

- stehend mit Fußkonstruktion
- austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- Innen- und außen kunststoffbeschichtet
- Gefäßabsicherung über bauteilgeprüftes Luftsicherheitsventil (SV)
- inklusive angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruchmelders
- Grundgefäße RG inkl. Messumformer für Niveaumessung

Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

