

GEWINDESCHNEIDER, GERADE FORM

AIR TAPPER, STRAIGHT FORM







VORTEILE

- Gewindeschneider mit **Präzisions-Schnellwechselfutter P-SWF** ermöglichen vollkommen zentriertes Gewindeschneiden.
- Schneller Austausch des Gewindebohrers.
- Start durch Andruck, Umsteuerung in den Rücklauf durch Ziehen am Werkzeug.
- Doppelte Drehzahl im Schnellrücklauf.
- Lange Standzeit bei hoher Leistung.

BENEFITS

- Air tapper with **precision quick-changing chuck P-SWF** for perfectly centered tapping.
- Easy replacement of tap holder/taps.
- Push the tool to start, change the direction of rotation by pulling the tool
- Automatic inversion device with increased return speed.
- Long tool life at high power.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	TG6/100	TG9/50	TG12/25	TG12/25 D
Artikel Nr. Item No.	46100900	46101400	46103800	46103600
Leistung Power	300	300	400	400
Form / Drehrichtung / Ventil Type / Direction of Rotation / Valve	 Hebelventil Lever valve	 Hebelventil Lever valve	 Hebelventil Lever valve	 Direkt Einlass Direct air inlet
Max. Gewinde Max. Thread	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
Aufnahme Chuck	P-SWF	P-SWF	P-SWF	P-SWF
Drehzahl R/L Speed R/L	1.000/1.700	500/800	220/470	220/470
Gewicht Weight	0,98	0,98	1,87	1,87
Maße Ø x L x H Dimensions	40 x 240	40 x 240	46 x 330	46 x 330
Luftverbrauch Air Consumption	9,0	9,0	11,0	11,0
Luftanschluss Air Connection	G1/4"	G1/4"	G1/4"	G1/4"
Max. Betriebsdruck Max. Working Pressure	6,3	6,3	6,3	6,3

 Gerade Form, Hebelventil, Andruck
Straight form, lever valve, push-to-start

 Gerade Form, Direkter Einlass, Andruck
Straight Form, direct air inlet, push-to-start

 umsteuerbar
reversible

P-SWF Präzisions-Schnellwechselfutter
Precision quick-changing chuck


LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

Werkzeug mit **Präzisions-Schnellwechselfutter P-SWF** und Aufhängung, 2. Handgriff
Gewindebohrerhalter nicht im Lieferumfang enthalten.


Tool with **precision quick changing chuck P-SWF** and hanger, second handle
Tap holder is not included.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

TG6/100(P), TG9/50(P):

Typ	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
	Präzisions-Schnellwechselfutter Precision quick changing chuck	01707107
	P-SWF, Ø 23 mm	

TG10/47P, TG12/25(P)(D):

Typ	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
	Präzisions-Schnellwechselfutter Precision quick changing chuck	36699002
	P-SWF, Ø 32 mm	

**Halter für Gewindebohrer
Tap Holder**

Typ	Schaft Ø Shaft Ø	Vierkant Square	Artikel-Nr. Item No.	
ohne Kupplung without clutch	2,50 mm	2,10 mm	36699112	
	2,80 mm	2,10 mm	36699113	
	3,15 mm	2,50 mm	36699114	
	3,50 mm	2,70 mm	36699115	
	3,55 mm	2,80 mm	36699116	
	4,00 mm	3,00 mm	36699117	
	4,00 mm	3,15 mm	36699118	
	4,50 mm	3,40 mm	36699119	
	5,00 mm	4,00 mm	36699120	
	6,00 mm	4,90 mm	36699121	
Typ 0 	6,30 mm	5,00 mm	36699122	
	7,50 mm	5,00 mm	36699123	
	8,00 mm	6,30 mm	36699124	
	2,50 mm	2,10 mm	36699160	
	mit Kupplung z.B. für das Schneiden von Sacklöchern with clutch, for cutting blind holes	2,80 mm	2,10 mm	36699161
		3,15 mm	2,50 mm	36699162
		3,50 mm	2,70 mm	36699163
		3,55 mm	2,80 mm	36699164
		4,00 mm	3,00 mm	36699165
		4,00 mm	3,15 mm	36699166
4,50 mm		3,40 mm	36699167	
5,00 mm		4,00 mm	36699168	
Typ 0 	6,00 mm	4,90 mm	36699169	
	6,30 mm	5,00 mm	36699170	
	7,50 mm	5,00 mm	36699171	
	8,00 mm	6,30 mm	36699172	

**Halter für Gewindebohrer
Tap Holder**

Typ	Schaft Ø Shaft	Vierkant Square	Artikel-Nr. Item No.	
ohne Kupplung without clutch	2,50 mm	2,10 mm	36699125	
	2,80 mm	2,10 mm	36699126	
	3,15 mm	2,50 mm	36699127	
	3,50 mm	2,70 mm	36699128	
	3,55 mm	2,80 mm	36699129	
	4,00 mm	3,00 mm	36699130	
	4,00 mm	3,15 mm	36699131	
	4,50 mm	3,40 mm	36699132	
	5,00 mm	4,00 mm	36699133	
	6,00 mm	4,90 mm	36699134	
	6,30 mm	5,00 mm	36699135	
Typ 1 	7,50 mm	5,00 mm	36699136	
	8,00 mm	6,30 mm	36699137	
	9,00 mm	7,00 mm	36699138	
	10,00 mm	8,00 mm	36699139	
	11,00 mm	9,00 mm	36699001	
	mit Kupplung z.B. für das Schneiden von Sacklöchern with clutch, for cutting blind holes	2,50 mm	2,10 mm	36699173
		2,80 mm	2,10 mm	36699174
		3,15 mm	2,50 mm	36699175
		3,50 mm	2,70 mm	36699176
		3,55 mm	2,80 mm	36699177
		4,00 mm	3,00 mm	36699178
4,00 mm		3,15 mm	36699179	
4,50 mm		3,40 mm	36699180	
5,00 mm		4,00 mm	36699181	
6,00 mm		4,90 mm	36699182	
6,30 mm		5,00 mm	36699183	
Typ 1 	7,50 mm	5,00 mm	36699184	
	8,00 mm	6,30 mm	36699185	
	9,00 mm	7,00 mm	36699186	
	10,00 mm	8,00 mm	36699187	
	11,00 mm	9,00 mm	36699188	

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Wenden Sie sich gerne an unser Kunden-Service-Center, Telefon (040) 511 28-0.
 For more information please contact our Customer-Service-Center, phone +49 (0)40 511 28-0