

ULTRASCHALL-DURCHFLUSSMESSGERÄT

PCE-TDS 200+ L



- » **Messbereich $\pm 32 \text{ m/s}$**
- » **USB-C Schnittstelle zur Datenübertragung**
- » **optionale Software zur Analyse der Messwerte**
- » **Reproduzierbarkeit $\pm 0,5 \%$ vom Messwert**
- » **Wärmemengenmessung**
- » **Datenspeicher für 10 Millionen Messpunkte**
- » **individuell einstellbare Alarmgrenzwerte**
- » **optional mit ISO oder DAkkS Kalibrierzertifikat**

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät hat einen Messbereich von $\pm 32 \text{ m/s}$. Mit einer Genauigkeit von $\pm 1,5 \%$ v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von $\text{DN} \geq 50$, $\pm 3,5 \%$ v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von $\text{DN} < 50$ und einer Reproduzierbarkeit von $\pm 0,5 \%$ v. Mw. ist das Ultraschall-Durchflussmessgerät ein besonders präzises Messmittel. Für die Installation der Sensoren beim Ultraschall-Durchflussmessgerät, steht eine Installationshilfe zur Verfügung. Bei der Installationshilfe wird grafisch die Signalqualität vom Ultraschall-Durchflussmessgerät angezeigt. Zusätzlich wird grafisch angezeigt, ob die Sensoren vom Ultraschall-Durchflussmessgerät in dem richtigen Abstand zueinander positioniert sind. Um Durchflussmessung mit dem Ultraschall-Durchflussmessgerät durchzuführen, wird nach Eingabe der Rohr- und Mediumspezifikationen die Flussgeschwindigkeit, der Volumenstrom und das Volumen angezeigt. Bei der Anzeige der Messwerte stehen bei dem Ultraschall-Durchflussmessgerät die verschiedensten Einheiten zur Verfügung. So zum Beispiel: m^3 , l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib und ob.

Während einer Messung ist es möglich die Messwerte über die Datenloggerfunktion beim Ultraschall-Durchflussmessgerät aufzuzeichnen. Dabei können Start- und Stoppenditionen und das Speicherintervall von 1 Sekunden bis 12 Stunden bei dem Ultraschall-Durchflussmessgerät eingestellt werden. Ein Speicherpunkt enthält bei dem Ultraschall-Durchflussmessgerät einmalig alle Messgrößen.

Spezifikation

Geschwindigkeit		Allgemeine technische Daten	
Messbereich	-32 ... +32 m/s	Messfunktionen	Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom, Volumen, Temperatur, Wärmeleistung, Wärmemenge
Auflösung	0,001 m/s	Einheit(en)	metrisch, imperial
Genauigkeit	DN ≥ 50 mm: ±1,5 % v.Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s / DN < 50 mm: ±3,5 % v.Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s	Einheiten Zusatzinformation	Maße: mm, in Flussgeschwindigkeit: m/s, ft/s Temperatur: °C/F Wärmemenge: K, KJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu Wärmeleistung: W, kW, MW, J/h, kJ/h MJ/h, Btu/h, kBtu/h, MBtu/h Volumenstrom: m³, l, gal, lgl, mgl, cf, bal, ib, ob Volumen: m³, l, gal, lgl, mgl, cf, bal, ib, ob Zeitangabe: Sekunden, Minuten, Stunden, Tage Kostenanzeige: EUR, Pfund, USD, Türkische Lira, Zloty, Yen
Temperatur Typ K		Displaygröße	
Messbereich	-100 ... +1370 °C	Displaygröße	2,8 Zoll
Auflösung	0,1 °C	Speichermedium	Interner Speicher
Genauigkeit	±0,4 %	Speicherkapazität	32 GB
Temperatur Typ J		Speicherintervall von	1 s
Messbereich	-100 ... +1150 °C	Speicherintervall bis	12 h
Auflösung	0,1 °C	Schnittstelle	USB-C
Genauigkeit	±0,4 %	Rohrmaterial	Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, PVC, Eisen, Nickel, Titan, Zink, Acryl, Polyethylen, Polypropylen, Nylon, Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der transversalen Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials)
Temperatur Typ S		Rohrmaterial Zusatzinformation	Innenauskleidung des Rohrs: - Keine Auskleidung - Benutzerdefiniert - Epoxidharz - Gummi - Mörtel - Polystyrol - Polyethylen - Polytetrafluorethylen - Polyurethan - Polypropylen - Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der longitudinalen Schallgeschwindigkeit der Innenauskleidung des Rohres)
Messbereich	0 ... 1500 °C	Messmedium	Wasser, Meerwasser, Öl, Rohöl, Methanol, Ethanol, Diesel, Benzin, Petroleum, Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der Schallgeschwindigkeit vom Medium)
Auflösung	0,1 °C	Betriebsdauer	10 h
Genauigkeit	±0,5 %	Automatische Abschaltung von ... bis	1 ... 15 min.
Temperatur Typ E		Automatische Abschaltung deaktivierbar	Ja
Messbereich	-100 ... +900 °C	Messmethode	Z, V, N, W
Auflösung	0,1 °C	Alarm	optisch, akustisch
Genauigkeit	±0,4 %	Alarmmodi	Unterschreitung, Überschreitung, Innerhalb, Außerhalb
Temperatur Typ T		Reproduzierbarkeit	±0,5 %
Messbereich	-100 ... +400 °C	Menüsprache	Türkisch, Englisch (US), Polnisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Französisch, Dänisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch
Auflösung	0,1 °C	Schutzklass (Gerät)	IP52
Genauigkeit	±0,4 %	Spannungsversorgung	USB 5 VDC, 500 mA
Temperatur Typ N		Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Messbereich	-100 ... +1150 °C	Gewicht	263,5 g
Auflösung	0,1 °C	Betriebsbedingungen	-20 ... 65 °C, 10 ... 95 % r. F.
Genauigkeit	±0,4 %	Lagerbedingungen	-20 ... 65 °C, 10 ... 95 % r. F.
Temperatur Typ B			
Messbereich	600 ... 1800 °C		
Auflösung	0,1 °C		
Genauigkeit	±0,5 %		
Ultraschallsensor			
Bezeichnung	PCE-TDS 200 L SENSOR		

Rohrdurchmesser	DN 300 ... 6000 mm / Ø 300 ... 6000 mm
Abmessung	91 x 52 x 44 mm
Frequenz	1 MHz
Betriebstemperatur	-30 ... 160 °C
Sensorkabellänge	5 m
Gewicht	530 g

Kapazität	2500 mAh
Abmessungen (L x B x H)	165 x 85 x 32 mm