



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2881 Montagewagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweiß, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Technische Details:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 250 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 900 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 315 |
| Etagenhöhen (mm) | 370, 670, 970 |
| Tragkraft Etage (kg) | 60 |
| Gesamtlänge (mm) | 1050 |
| Gesamtbreite (mm) | 362 |
| Gesamthöhe (mm) | 1205 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Ausführung | Holzböden |
| Gewicht (kg) | 33 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976028811 |