

» **Rührwerk**
EHM 162 S Set



 **max. 180**  **1**

**Das Robuste
bis 80 kg**

ANWENDUNG:

- Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate
- Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

MERKMALE:

- Durchzugstarker Motor
- Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar – sicheres Handling bei hochviskosem Material)
- Elektronischschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Platzspare-Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, schwungsdämpfend, rutschfest – einfaches Ablegen, bequemer Transport

» **Zwangsrührwerk**
EZR 23 R R/L Set



 **230**  **1** 

Gründliche Durchmischung zäher, schwerer Materialien bis 80 kg

ANWENDUNG:

- Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z.B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen
- Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

MERKMALE:

- Rechts-/Linkslauf – zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten
- Zwei gegenläufige Rührquirle – kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis
- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren

TECHNISCHE DATEN	EHM 162 S Set
Leistungsaufnahme	2.000 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	0-430 min ⁻¹
max. Rührkorb-Ø	180 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	6,0 kg
Bestellnummer	07779000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl MG 160

TECHNISCHE DATEN	EZR 23 R R/L SET
Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	200-530 min ⁻¹
Gesamtdurchmesser Rührer	230 mm
Werkzeugaufnahme	Spezial
Gewicht	7,1 kg
Bestellnummer	0774P000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirle Z 230

