

Produkt: SpiroVent G1 1/2" Threaded fitting

Type:

AA150

Datum:

11.12.2024

Kunde: Projekt: Referenz: **Auslegekriterien**


Medium:	Wasser / Glycol ( max.50%)
Max. Fliessgeschwindigkeit:	1 m/s
Max. Volumenstrom:	5,00 m <sup>3</sup> /h
Max. Betriebsdruck:	10 bar-g
Max. Temperatur:	110 °C
Entwurf Standard:	EN 13445

**Qualitätskontrolle**

Dichtigkeitstest:	nein
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

**Werkstoffe**

Gehäuse:	Messing
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Spirorohr Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)

**Zeichnung****Abmessungen**

d:	G1 1/2"
H:	234 mm
h:	42 mm
h1:	192 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
B:	97 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volumen 0,32 ltr  
 Leergewicht (circa) 1,6 kg

Änderungen vorbehalten