

dessertes de rangement

hauteur x largeur x profondeur 610 - 1060 x 610 x 460 mm, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge, 2 niveaux, avec rebord antichute, passage de câble, niveau supérieur avec tapis de sécurité, avec armoire et support clavier escamotable



Numéro d'article: 227712



Dessertes de rangement

le polyvalent pour bureaux, entrepôts et ateliers

dessertes de rangement

- hauteur x largeur x profondeur 610 - 1060 x 610 x 460 mm
- réglage en hauteur via trame perforée au pas de 50 mm
- structure en métal
- avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge
- 2 niveaux
- avec rebord antichute, passage de câble, niveau supérieur avec tapis de sécurité
- Réglable au pas de 50 mm
- avec armoire et support clavier escamotable
- verrouillable avec serrure
- force 125 kg
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Produit livré démonté

Détails techniques

titre appareil de manutention	\$B Desserte de rangement robuste \$\$ \$M pour appareils électroniques	charge	125 kg
appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	rouge
type de chariot	dessertes de rangement	matériau	métal
hauteur	610-1060 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	610 mm	portes	oui
profondeur	460 mm	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	système de fermeture	serrure
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute, passage de câble, niveau supérieur avec tapis de sécurité	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
équipement chariot	2 tablettes avec rebord antichute, armoire, support clavier escamotable, passage de câble	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
réglage en hauteur via	trame perforée	livraison	démonté
tablette réglable au pas	50 mm	Poids	33 kg
conducteur d'électricité	non		