

## **rolcontainer** **rolltainer® QP**

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1530 x 815 x 724 mm, nuttige hoogte 1350 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lijkt op RAL3000 vuurrood, platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL3000 vuurrood, met polypropyleenbanden



**Artikelnummer: 219987**

## **Rolcontainer rolltainer® QP**

### **van kunststof**

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1530 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1350 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lijkt op RAL3000 vuurrood
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL3000 vuurrood
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleenbanden
- montage-instructie: achterwand met 4 boorgaten voor bevestiging met kunststof klemmen aan de zijroosters

## **Technische details**

transporttoestel    transportwagen

kleur platform    lijkt op RAL3000 vuurrood

type wagen	rolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	3 wanden (draadgaas)	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	500 kg	kleur onderstel	lijkt op RAL3000 vuurrood
hoogte	1530 mm	nestbaar	nee
lengte	815 mm	wiel-ø	108 mm
breedte	724 mm	banden	polypropyleen
nuttige hoogte	1350 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
platform	doorbroken	montage-instructie	achterwand met 4 boorgaten voor bevestiging met kunststof klemmen aan de zijroosters
materiaal platform	hogedruk polyethyleen	gewicht	27,3 kg