



H 1105 VE

710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl


- VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz
- Spannhals: 40 mm Durchmesser
- Maschinenlänge: ca. 330 mm
- Spannhalslänge: ca. 53 mm, für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Geeignet zum Feinschleifen im Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörpern bis max. 25 m/sec.



H 1127 VE


710 Watt Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich

- VE-Elektronik: mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz
- Spannhals: 40 mm Durchmesser, ca. 60 mm Länge
- Maschinenlänge: ca. 325 mm
- Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Leichte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten



TECHNISCHE DATEN

Max. Schleifkörper-Ø Kunstharz/keramisch bis	30 mm
Max. Schleifkörper-Ø faserstoffverstärkt bis	50 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 3, 1/4", 6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	2500-6500 /min
Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	420 Watt
Gewicht	2,1 kg
Typ	Bestell-Nr.
H 1105 VE	269.956



TECHNISCHE DATEN

Max. Schleifkörper-Ø Kunstharz/keramisch bis	30 mm
Max. Schleifkörper-Ø faserstoffverstärkt bis	50 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 3, 1/4", 6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10000-30000 /min
Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	420 Watt
Gewicht	1,8 kg
Typ	Bestell-Nr.
H 1127 VE	270.067

Lieferumfang:
1 Spannzange 6 mm Ø mit
Spannmutter
1 Anhalteklaue SW 14
1 Einmaulschlüssel, SW 19