

Rhewa balance de table 923C

non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 280 x 220 mm, plage de pesage entre 0 et 30 kg, Lisibilité par incréments de 1 g

Numéro d'article: 236312



Rhewa balance de table 923C

- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 280 x 220 mm
- plage de pesage entre 0 et 30 kg
- Lisibilité par incréments de 1 g
- Avec les fonctions étalonnage, somme, affichage brut/net
- équipé de affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
- alimentation électrique par fonctionnement réseau/sans fil
- volume de livraison : capot de protection inclus

Détails techniques

type de balance balance de table

alimentation fonctionnement

			réseau/sans fil
étalonnable	non	équipement balance	affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
matériau de plateforme	acier inoxydable	étalonnage	oui
largeur de plateforme	280 mm	volume de livraison	capot de protection inclus
profondeur de plateforme	220 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12995516
plage de pesage	0-30 kg	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
lisibilité	1 g	Marque selon le registre allemand	Rhewa
balance fonctions	étalonnage, somme, affichage brut/net	Poids	3,6 kg

Cela s'adapte aussi ...

215669		ruban adhésif en papier, support en papier avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 50 m x 50 mm, épaisseur 110 µm, en marron
215859		bande élastique, longueur x largeur 150 x 10 mm, en caoutchouc en marron
216466		papier d'emballage, livraison sous forme de coude, feuille longueur x largeur 1 m x 650 mm, papier recyclé, grammage env. 90 g/m², en marron
217113		couteau de sécurité, avec rétractation de lame automatique, profondeur de coupe 15 mm, sortie de lame 22 mm, avec bouton de sécurité pour verrouiller et déverrouiller
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique