

Kappes Regalkasten

Höhe x Breite x Tiefe 65 x 240 x 500 mm, Aus Polypropylen, in blau

Artikelnummer: 509401



Kappes Regalkasten

Extra flach

Regalkasten



- Höhe x Breite x Tiefe 65 x 240 x 500 mm
- Aus Polypropylen
- in blau
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Nutenföhrung und Bodenfixierung für Querteiler
- Mit Etikettenhalter
- Lieferumfang: ohne Querteiler

Technische Details





Behältertyp	Regalkasten	Lebensmittelgeeignet	ja
Euronorm	nein	Teilung	Nutenföhrung und Bodenfixierung für Querteiler
Höhe	65 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Breite	240 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Tiefe	500 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Material	Polypropylen	Farbe	blau
Gefahrstoffefignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Lieferumfang	ohne Querteiler
stapelbar	ja	Gewicht	0,39 kg

nestbar nein

Zubehör

509404		Querteiler, für Regalkasten, Höhe x Breite 65 x 240 mm, aus Polypropylen in blau
509406		Etikett für Regalkasten, Höhe x Breite 22 x 75 mm, in weiß

Dazu passt auch ...

141906		Leitbord, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Aufdübeln
522337		Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 410 mm, 68 Kästen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 68 Kästen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Füße, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
532415		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 806 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 4 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung