



Product Service

EC-Type Examination Certificate

No. M6A 020132 0262 Rev. 01

Holder of Certificate: **Pilz GmbH & Co. KG**
Felix-Wankel-Str. 2
73760 Ostfildern
GERMANY

Product: **Safety components**
Electronic Safety Relay

Model(s): **PNOZsigma**

Parameters: Protection Class: IP20 (terminals)
IP40 (housing)

The report and the user documentation in the current valid revision are mandatory part of this certificate. The product complies with the following safety requirements only if the specifications documented in the currently valid revision of this report are met. The certified components are listed in report PO87415T in the current valid revision.

This EC Type Examination Certificate is issued according to Article 12(3) b or 12(4) a of Council Directive 2006/42/EC relating to machinery. It confirms that the listed Annex-IV equipment complies with the principal protection requirements of the directive. It refers only to the sample submitted to TÜV SÜD Product Service GmbH for testing and certification. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: **PO87414T**

Valid until: 2026-05-30

Date, 2021-06-01

(Claudio Gregorio)

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Council Directive 2006/42/EC relating to machinery, notified by publication in the Official Journal of the EC with identification No.0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®



Product Service

CERTIFICATE

No. Z10 020132 0252 Rev. 01

Holder of Certificate: **Pilz GmbH & Co. KG**
Felix-Wankel-Str. 2
73760 Ostfildern
GERMANY

Certification Mark:



Product: **Safety components**
Electronic Safety Relay

Model(s): **PNOZsigma**

Parameters: Protection Class: IP20 (terminals)
IP40 (housing)

The report and the user documentation in the current valid revision are mandatory part of this certificate. The product complies with the following safety requirements only if the specifications documented in the currently valid revision of this report are met. The certified components are listed in report PO87415T in the current valid revision.

Tested according to: EN ISO 13849-1:2015 (up to Cat.4 PL e)
EN 62061:2005/A2:2015 (up to SILCL 3)
EN 60947-5-1:2017

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: **PO87414T**
Valid until: 2026-05-30

Date, 2021-06-01

(Claudio Gregorio)



**Liste der Varianten
der Sicherheitsschaltgeräte-Familie
PNOZsigma**

**List of variants
of safety relay family
PNOZsigma**

Hersteller / Manufacturer:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
D-73760 Ostfildern
Germany

Bericht-Nr. / Report no: PO87415T

Revision 2.0
2022-02-10

Prüfstelle / Test body:

TÜV SÜD RAIL GmbH
Rail Automation

Zertifizierungsstelle / Certification body:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65
D-80339 München



Inhalt / content:

Seite / Page

1	Grundgeräte / Basic modules.....	3
2	Zweihandüberwachung / Two-hand monitoring.....	6
3	Kontakterweiterung / Contact expander	7
4	Zubehör / Accessory	9
5	Anmerkungen / Comment	10

Änderungshistorie / Change history:

Version	Name	Datum / Date	Änderungen / Changes
2.0	Jens Luther	2022-02-10	PO98209T – Typenschildänderung/ Type plate modification

Änderungen zur Vorgängerversion / Changes to the previous version:

Kapitel Chapter	Type / Device	Bemerkung / Remarks
All	Type version will increase of 0,1 digit if the new type plate will be used	PO98209T V1.0/ PO87414T V1.9



1 Grundgeräte / Basic modules

Typ / Type	Sach-Nr. ¹ Oder No.	Version	Internal Test- Report	Sicherheitsrelevante Strompfade Safety related circuits					Bemerkung Remark ²
				Safety Output	PFH _D	SIL CL ³	Cat	PL ³	
PNOZ s1 24VDC	750101 751101	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24	2,00·10⁻⁰⁷	2	3	c	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s2 24VDC	750102 751102	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97795T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,50·10⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s3 24VDC	750103 751103	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97795T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24	2,31·10⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s4 24VDC	750104 751104	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97795T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s4 24VDC coated	751184	1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97795T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level



1 Grundgeräte / Basic modules

Typ / Type	Sach-Nr. ¹ Oder No.	Version	Internal Test- Report	Sicherheitsrelevante Strompfade Safety related circuits					Bemerkung Remark ²
				Safety Output	PFH _D	SIL CL ³	Cat	PL ³	
PNOZ s4 48-240VACDC	750134 751134	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97795T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	--
PNOZ s4.1 24VDC	750124 751124	1.1/ 1.2 1.1/ 1.2	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97795T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s4.1 48-240VACDC	750154 751154	1.1/ 1.2 1.1/ 1.2	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97795T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	--
PNOZ s5 24VDC	750105 751105	1.2/ 1.3 1.2/ 1.3	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
				37-38 47-48	2,34·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Verzögerte Kontakte, Einsatz bis 5000m über NN delayed contacts, For use up to 5000m over sea level
PNOZ s5 HT 24VDC	750105HT	1.2/ 1.3	PO94902T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
				37-38 47-48	2,34·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Verzögerte Kontakte, Einsatz bis 5000m über NN delayed contacts, For use up to 5000m over sea level



1 Grundgeräte / Basic modules

Typ / Type	Sach-Nr. ¹ Oder No.	Version	Internal Test- Report	Sicherheitsrelevante Strompfade Safety related circuits					Bemerkung Remark ²
				Safety Output	PFH _D	SIL CL ³	Cat	PL ³	
PNOZ s5 24VDC coated	751185	1.2/ 1.3	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
				37-38 47-48	2,34·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Verzögerte Kontakte, Einsatz bis 5000m über NN delayed contacts, For use up to 5000m over sea level
PNOZ s5 48-240VACDC	750135 751135	1.2/ 1.3 1.2/ 1.3	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	--
				37-38 47-48	2,34·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Verzögerte Kontakte / Delayed contacts
PNOZ s6.1 24VDC	750126 751126	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	5,99 10 ⁻⁸	3	4	e	NOT-AUS-Funktion / Schutztürüberwachung / Zustimmungstaster - Gleichzeitigkeits-Überwachung gemäß EN 60204-1, Einsatz bis 5000m über NN Emergency stop function / Safety gate monitoring / Pushbutton - simulta- neity monitoring according EN 60204-1, For use up to 5000m over sea level
PNOZ s6.1 48-240VACDC	750156 751156	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	5,99 10 ⁻⁸	3	4	e	NOT-AUS-Funktion / Schutztürüberwachung / Zustimmungstaster - Gleichzeitigkeits-Überwachung gemäß EN 60204-1 Emergency stop function / Safety gate monitoring / Pushbutton - simulta- neity monitoring according EN 60204-1



2 Zweihandüberwachung / Two-hand monitoring

Typ / Type	Sach-Nr. ¹ Oder No.	Version	Internal Test-Report	Sicherheitsrelevante Strompfade Safety related circuits					Bemerkung Remark ²
				Safety Output	PFH _D	SIL CL ³	Cat	PL ³	
PNOZ s6 24VDC	750106 751106	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,62·10-09	3	4	e	Geeignet für Zweihandschaltungen bis Typ IIIC gemäß EN 574 / EN ISO 13851, Einsatz bis 5000m über NN Applicable for two-hand controls until type IIIC according EN 574 / EN ISO 13851, For use up to 5000m over sea level
PNOZ s6 48-240VACDC	750136 751136	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,62·10-09	3	4	e	Geeignet für Zweihandschaltungen bis Typ IIIC gemäß EN 574 / EN ISO 13851 Applicable for two-hand controls until type IIIC according EN 574574 / EN ISO 13851
PNOZ s6.1 24VDC	750126 751126	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	5,99 10-8	1	1	c	Geeignet für Zweihandschaltungen bis Typ IIIA gemäß EN 574 / EN ISO 13851, Einsatz bis 5000m über NN Applicable for two-hand controls until type IIIA according EN 574 / EN ISO 13851, For use up to 5000m over sea level
PNOZ s6.1 48-240VACDC	750156 751156	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	5,99 10-8	1	1	c	Geeignet für Zweihandschaltungen bis Typ IIIA gemäß EN 574 / EN ISO 13851 Applicable for two-hand controls until type IIIA according EN 574 / EN ISO 13851



3 Kontakterweiterung / Contact expander

Hinweis: Die tatsächlich erreichbaren Sicherheitskennwerte sind vom verwendeten Auswertegerät abhängig /
 Remark: The at last reachable safety parameters are dependent on the used basic module

Typ / Type	Sach-Nr. ¹ Oder No.	Version	Internal Test-Report	Sicherheitsrelevante Strompfade Safety related circuits					Bemerkung Remark ²
				Safety Output	PFH _D	SIL CL ³	Cat	PL ³	
PNOZ s7 24VDC	750107 751107	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s7 24VDC coated	751187	1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s7.1 24VDC	750167 751167	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s7.2 24VDC	750177 751177	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,31·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s8 24VDC	750108 751108	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24	2,00·10 ⁻⁰⁷	2	3	c	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s9 24VDC	750109 751109	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,34·10 ⁻⁰⁹	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level

3 Kontakterweiterung / Contact expander

Hinweis: Die tatsächlich erreichbaren Sicherheitskennwerte sind vom verwendeten Auswertegerät abhängig /
 Remark: The at last reachable safety parameters are dependent on the used basic module

Typ / Type	Sach-Nr. ¹ Oder No.	Version	Internal Test-Report	Sicherheitsrelevante Strompfade Safety related circuits					Bemerkung Remark ²
				Safety Output	PFH _D	SIL CL ³	Cat	PL ³	
PNOZ s9 24VDC coated	751189	1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34	2,34·10-09	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s10 24VDC	750110 751110	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34 43-44	2,31·10-09	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s11 24VDC	750111 751111	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	13-14 23-24 33-34 43-44 63-64 73-74 83-84 93-94	2,31·10-09	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s20 24VDC	750160 751160	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717510562 V1.0 717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	14 (24)	1,32·10-08	2	2	d	Einkanalig, Einsatz bis 5000m über NN Single channel, for use up to 5000m over sea level
				14 & 24	2,03·10-09	3	4	e	Zweikanalig, Einsatz bis 5000m über NN Dual channel, for use up to 5000m over sea level



3 Kontakterweiterung / Contact expander

Hinweis: Die tatsächlich erreichbaren Sicherheitskennwerte sind vom verwendeten Auswertegerät abhängig /
 Remark: The at last reachable safety parameters are dependent on the used basic module

Typ / Type	Sach-Nr. ¹ Oder No.	Version	Internal Test-Report	Sicherheitsrelevante Strompfade Safety related circuits					Bemerkung Remark ²
				Safety Output	PFH _D	SIL CL ³	Cat	PL ³	
PNOZ s22 24VDC	750132 751132	1.0/ 1.1 1.0/ 1.1	717510562 V1.0 717509892 V1.3 PO87414T V1.9 PO96728T V1.0 PO97688T V1.0 PO98209T V1.0	Ext.1/O0: 13-14 23-24 33-34	2,50-10-09	3	4	e	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
				Ext.2/O1: 13-14 23-24 33-34					

4 Zubehör / Accessory

Für diese Module wurde die Rückwirkungsfreiheit nachgewiesen.
 For these modules the absence of interaction was proven.

Typ / Type	Sach-Nr. ¹ Oder No.	Version	Internal Test-Report	Bemerkung / Remark
PNOZ s pIE	750900	1.0	717505994	Reihenklammern mit Filterfunktion für Sicherheitseingänge mit positiven Spannungspotenzial Terminal blocks with filter function for safety inputs with positive voltage potential
PNOZ s nIE	750910	1.0	717505994	Reihenklammern mit Filterfunktion für Sicherheitseingänge mit positiven Spannungspotenzial Terminal blocks with filter function for safety inputs with positive voltage potential



5 Anmerkungen / Comment

1 Sachnummer / Order No.

Kann durch Zeichen im Bereich 00...99 und AA...ZZ ergänzt sein.
Can be added by Character in range 00...99 and AA...ZZ.



2 Bemerkungen / Remarks

Zulässige Einsatzhöhe / Allowed operation altitude

Dieses Produkt darf bis zu angegebenen Höhe über NN eingesetzt werden. Ab 2000 Meter müssen die in der Benutzerdokumentation angegebenen Einschränkungen unbedingt eingehalten werden.
This product can be used up to the altitude above sea level. Above 2000 meter the restriction mentioned in the user documentation must be strictly adhered.

3 Sicherheitskennwerte / Safety characteristics

SIL CL:	Maximal erreichbarer Safety Integrity Level entsprechend EN / IEC 62061 Maximum obtainable Safety Integrity Level according EN / IEC 62061
PL:	Maximal erreichbarer Performance Level entsprechend EN 13849-1 Maximum obtainable Performance Level according EN 13849-1.

	Freigabe Prüfstelle: Release by Test Body:	Freigabe Zertifizierstelle: Release by Certification Body:
Datum: Date:	2022-02-10	2022-02-10
Unterschrift: Signature:	 Digitally signed by Jens Luther Date: 2022.02.10 16:45:16 +01'00'	 Digital unterschrieben von Peter Weiß Datum: 2022.02.11 08:37:53 +01'00'