

Industriale / Maschere / 601

601 - Clear Plus 1

Codice: 601.02.77.00

Data: 15-12-22 1/2

L'ampiezza della gamma garantisce al modello 601 una versatilità superiore: le diverse tecnologie dei sistemi di ventilazione, le lenti disponibili in policarbonato, acetato e per saldatura e l'inserto aggiuntivo per lenti correttive la rendono utilizzabile in una vasta tipologia di settori sempre con performance di alto livello.



Marcatura Montatura (UE)

U EN166 3 4 9 BT 2C-1.2 CE

Marcatura Lente (UE)

2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Colore lente

Trasparente

Tecnologia montatura

Lente intercambiabile

Tecnologia lente

Anti-Graffio (K), Anti-Appannamento (N)

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Blu

Campi d'impiego

Liquidi (3), Particelle di polvere di grandi dimensioni (4), Metalli fusi e solidi caldi (9)

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a media energia (B)

Classe ottica

Classe ottica (1)

Requisiti opzionali

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)

Peso

107g in acetato, 123g in policarbonato

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/maschere/601/601-clear-plus-1/>



01.

AMPIO CAMPO VISIVO PER UNA
MASCHERA AD ALTA TECNOLOGIA

02.

PONTE NASALE ANATOMICO CHE SI
ADATTA PERFETTAMENTE A TUTTI I
VISI

03.

FASCIA ELASTICA REGOLABILE E
MORBIDA MONTATURA PER
RIDURRE LA PRESSIONE
ESERCITATA SUL VISO

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.