

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

0607161500

Bohrmaschine 400 Watt



Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoffe

- Bei Mittelgriffbohrmaschinen sorgt ein sehr ergonomisches, glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse für müheloses Arbeiten und schützt den Anwender vor dem gefürchteten „Weißfinger-Syndrom“
- Für Arbeiten an Schleusen, Stauwehren und Kanälen – überall dort, wo elektrisches Werkzeug ungeeignet ist
- Zahnkranzbohrfutter bis 8 mm
- max. Bohr-Ø Stahl: 8 mm
- Bohrspindel Gewinde 1/2"-20 UNF-2A

Im Preis enthalten: Schalldämpfer Sintermetall 3 603 462 000 Schlauchnippel G 1/4" 3 603 386 000 Zahnkranzbohrfutter Spannbereich 1 bis 10 mm 1 608 571 030 Zusatzhandgriff 3 602 025 005

Technische Daten

Leistung (kW)	0,4
Drehzahl (1/min)	2560
Gewicht (kg)	1,2
Anschlussgewinde (Zoll)	G 1/4
Luftverbrauch (l/min)	840
Mindestschlauchweite (mm)	10