

Piastre base

1100.400



Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio, temprato, rettificato




Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.




Disegno

1100.300






centraggio a scelta del cliente

1100.400



centraggio a scelta del cliente

1100.500




centraggio a scelta del cliente


Distanza cave $70 \pm 0,01$.


Caratteristiche

Sistema	Dimensioni					y [mm]	Nr. di cave a T	 [kg]	Codice
	b ₁	b ₂ [mm]	l ₁	l ₂					
V70	300	140	490	140		12	4 x 7	65	1100.400

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.