

kit de tapis de sol anti-fatigue ESD

ELEKTRA

tapis, ESD- exécution
électroconductrice, résistance de
fuite 108 - 10⁹ ohms, kit
comprenant : tapis, 2 boutons
10 mm (montés) + 1 câble de terre,
hauteur x longueur x largeur 10 x
1000 x 900 mm, En vinyle/nitrile avec
surface texturée coloris gris, Modèle
antidérapant et isolant du froid,
résistant contre les huiles et produits
chimiques



Numéro d'article: 276208

kit de tapis de sol anti-fatigue ESD


- Convient pour zones de travail ESD / pour sollicitations faibles / postes de travail debout avec peu de mouvements en intérieur
- tapis
- ESD- exécution électroconductrice, résistance de fuite 108 - 10⁹ ohms
- 1 couche
- kit comprenant : tapis, 2 boutons 10 mm (montés) + 1 câble de terre
- hauteur x longueur x largeur 10 x 1000 x 900 mm
- En vinyle/nitrile avec surface texturée coloris gris
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- tapis anti-bruits d'impact et insonorisant
- Modèle antidérapant et isolant du froid
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- Résistant à la température -30° C à +95° C
- surface essuyable

- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	hauteur	10 mm
revêtement de sol	kit de tapis de sol anti-fatigue ESD	longueur	1000 mm
confection	tapis	largeur	900 mm
qualité	1 couche	équipement revêtement de sol	bordures biseautées
convient pour (secteurs)	zones de travail ESD	fonction revêtement de sol	antidérapant, isolant du froid
convient pour (application)	sollicitations faibles	propriété revêtement de sol	anti-bruits d'impact et insonorisant
kit comprenant	tapis, 2 boutons, câble de terre	conducteur d'électricité	oui
lieu d'utilisation	intérieur	résistance de fuite	108 - 10 ⁹ ohms
matériau de surface de roulement	vinyle/nitrile	résistance à la température	-30° C à +95° C
surface de revêtement de sol	texturé	résistance	Huiles, produits chimiques
propriété surface	essuyable	norme	DIN 51130 // BGR 181
couleur	gris	Poids	3,3 kg

Accessoires

276281		Prise de terre ESD, Pour tapis antifatigue, raccordement 1 assemblage par pression 10 mm, 2 douilles 4 mm, en jaune
276283		Prise de terre ESD, Pour tapis antifatigue, raccordement 2 assemblages par pression 10 mm, 1 filetage M5, en jaune
276284		Câbles de terre, Pour tapis antifatigue, longueur 1800 mm, en noir
276285		Sangle de talon ESD, Pour tapis antifatigue, en noir/jaune

Cela s'adapte aussi ...

141506		plaque à fentes avec bacs, hauteur x largeur x profondeur 340 x 385 x 130 mm, avec 15 bacs à bec, bacs en ROUGE/BLEU, 17 parties
223972		tableau de consultation, DIN A4 dans format paysage, cadre en jaune, face arrière magnétique
227166		cloison à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 1450 x 1000 x 430 mm, 2 x plaque perforée, 1 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair, équipé de : 2 porte-outils doubles, 1 support de distributeur simple, 1 tablette en acier avec rebord antichute, 1 petite plaque de montage, 1 porte-rouleaux, 6 bacs à bec (taille 7)

242147		étau parallèle, mors hauteur x largeur 18 x 100 mm, Ouverture de serrage 110 mm, avec plateau tournant, en fer de fonte, coloris bleu
254578		lampe portative sans fil, Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée, flux lumineux 50 - 500 lumen, spot 200 lumen, avec aimant et crochet, angle de rayonnement 80 °, avec batterie
272880		