


hofs

Systemregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1025 x 600 mm, Fachlast 200 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 917729



hofs System-Steckregal

Anbauregal

Systemregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1025 x 600 mm
- Feldlast 1800 kg
- Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1025 x 600 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- 2-fache Sicherheitskantung mit 40 mm Höhe sorgen für eine hohe



Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen

- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Systemregal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	verzinkt
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	2500 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längstraversen
Breite	1025 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Tiefe	600 mm	Farbe Traversen	enzianblau // RAL5010
Fachlast	200 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Feldlast	1800 kg	Farbe Ausführung	enzianblau/verzinkt // RAL5010
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	1025 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachtiefe	600 mm	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	50 mm	Gewicht	62,76 kg
Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung		

Zubehör

917944



Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1025 x 600 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, der Boden wird aufgelegt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

918448		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1325 x 600 mm, Fachlast 200 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen